


THM EL 36 TR 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Testreszabott azonosítás: EL

A MultiMark jelölők végtelen lehetőségei gazdaságos alternatívává teszik őket a hagyományos címkésínekkel vagy különleges címkékkel szemben. Minden adott szélességhez pontosan konfigurálható a magasság a szoftverrel, hogy tökéletesen illeszkedjen az adott jelölőhöz. A címkék egyedi, meghatározott hosszra vágásához vágófejet használunk. Tökéletes a funkciók blokkokhoz vagy komplett sorkapocs-tömbökhöz való nagy címkék készítéséhez.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Változat | THM, Készülékjelölők, 36 x , Áttetsző |
| Rendelési szám | 2799290000 |
| Típus | THM EL 36 TR 30M |
| GTIN (EAN) | 4064675261056 |
| Qty. | 1 Darab |

THM EL 36 TR 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|-----------------|-------------|
| Mélység | 0.1 mm | Mélység (coll) | 0.0039 inch |
| Magasság | 36 mm | Magasság (coll) | 1.4173 inch |
| Hossz | 30000 mm | Hossz, inch | 1181.1 inch |
| Nettó tömeg | 325 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...120 °C |
|------------------------------|--------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok


| | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Ragasztóanyag | Akril ragasztó | |
| Laponkénti jelölőszám | 1 | |
| Változat | Végtelenített, Öntapadós | |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 120 °C | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | |
| Szín | Áttetsző | |
| Halogén | Nem | |
| Hossz | 30000 mm | |
| Alapanyag | Poliészter | |
| Nyomatott karakterek | nélkül | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | Etikett-tekercs |
| UL 969 tanúsítvány | Igen | |
| kompatibilis nyomtató | | |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Label reel = Device markers | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...120 °C | |
| Szám tekercsenként | 1 | |

Készülékjelölők

| | |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |





Tartozékok**Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|------------|--|
| Típus | RIBBON MM 110/360 SW | Változat | |
| Rendelési szám | 2005070000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | | |
| Qty. | 1 ST | | |