

SFX-VT 9/24 MM RT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kiemelkedő rugalmasság: SFX

Az SFX jelölő a legjobb megoldás a kábelek azonosítására, ha Ön a hagyományos kábelkötegelős megoldást preferálja. A kábelek nem minden esetben egyenesen futnak. Az SFX jelölők rendkívül rugalmas anyaga ilyen esetekhez alkalmazkodik. A jelölő könnyedén követi a kábelek és kábelrögzítők görbületeit. Az Ön előnyei összefoglalva:

Időjárással szembeni ellenállás vizsgálata az ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 3. táblázat, A eljárása szerint, 1 ciklus 5000 óránként

Egyedileg címkézett az M-Print® PRO

Easy használatával és gyors nyomtatás a THM MultiMark használatával

Általános rendelési adatok

Változat	SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 7 -, 26 x 15 mm, piros
Rendelési szám	2799310000
Típus	SFX-VT 9/24 MM RT
GTIN (EAN)	4064675261148
Qty.	1000 Darab

SFX-VT 9/24 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Magasság	26 mm	Magasság (coll)	1.0236 inch
Szélesség	15 mm	Szélesség (coll)	0.5906 inch
Nettó tömeg	0.25 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...105 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfeleléségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomatás típusa	üres	Változat	halogénmentes
Szélesség	15 mm	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	105 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C
Szín	piros	Halogén	Nem
Alapanyag	Poliiolefin, Poliuretán	Nyomatott karakterek	nélkül
Címkemező mérete	23.5 x 9 mm	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...105 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm ²
Vezeték külső átmérő, max.	40 mm	Vezeték külső átmérő, min.	7 mm
Kábelkötegelő csatorna	Lapos	Vezeték külső átm.	7 -
Hozzávaló kábelkötegelő	Műanyag	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	500 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



SFX-VT 9/24 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Változat
Rendelési szám	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qty.	1 ST	