

**SU 10.16 BFSC S 35X12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

**Product image**

A kép illusztráció

**Általános rendelési adatok**

Változat	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Rögzítőcsavar
Rendelési szám	<a href="#">2812290000</a>
Típus	SU 10.16 BFSC S 35X12
GTIN (EAN)	4064675294955
Qty.	50 Darab
Termékadatok	

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg 0.3 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyagjellemzők

Érintkező anyaga Cu-ötvözet Tárolási hőmérséklet, min. -40 °C  
Tárolási hőmérséklet, max. 70 °C

## Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984

## Csomagolás

VPE hosszúság 60.00 mm VPE szélesség 60.00 mm  
VPE magasság 25.00 mm

## Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.  
Megjegyzések

- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

## Besorolások

ETIM 8.0 EC002943