

**IE-C5ES8VG0003N40N40-G-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Összeszerelt kábelek 2 db RJ45 érintkezővel, amelyek ideálisak az intelligens mérési alkalmazásokhoz, különböző színekkel, a DIN VDE 0603-100 szabványnak megfelelően. Rövid csatlakozók és kábelek kis hajlási sugárral szűk terekhez, körkörös szigeteléssel ellátott csatlakozóház, amely IP30 védelmi osztályt tesz lehetővé párosított állapotban.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Patchkábel, RJ45 IP30 (csatlakoztatott), RJ45 IP30 (csatlakoztatott), Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m, , egyenes, 6 kV
Rendelési szám	<a href="#">2814800003</a>
Típus	IE-C5ES8VG0003N40N40-G-K6KV
GTIN (EAN)	4064675301622
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méreték és tömegek

Hossz	0.3 m	Hossz, inch	11.811 inch
Nettó tömeg	22 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet		Üzemi hőmérséklet	-20 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet	0 °C...50 °C		

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-5 1
----------------------	-----------------

## Villamos tulajdonságok

Üzemi feszültség	125 V	PoE / PoE+	IEEE 802.3at szerint
------------------	-------	------------	----------------------

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-5 1	Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések	VDE-AR-N 4100:2019-04
----------------------	-----------------	--	-----------------------

## Dugó

Csatlakozó, jobb	RJ45, IP30 (csatlakoztatott), dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolt	Csatlakozó, bal	RJ45, IP30 (csatlakoztatott), dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolt
------------------	--	-----------------	--

## Dugó, bal

Csatlakozó, bal	RJ45, IP30 (csatlakoztatott), dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolt
-----------------	--

## Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	RJ45, IP30 (csatlakoztatott), dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolt
------------------	--

## IE-C5ES8VG0003N40N40-G-K6KV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Kábel elektromos tulajdonságai

Névleges lökőfeszültség	6 kV	Üzemi feszültség	125 V
Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)	Jelterjedési idő	5.1 ns/m

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Olajokkal szembeni ellenállás	No	Szín	zöld
Halogén	Igen (PVC vezeték)	Min. hajlítási sugár, csak egyszer	5 x kábelátmérő
Hajlítási sugár	4 x kábelátmérő	Lángterjedéssel szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60332-1-2

## Kábel szerkezet

Köpenyátmérő	5,5 mm	Köpeny színe	zöld
Keresztmetszet	4x2xAWG 26/7. 4x2x0,128 mm <sup>2</sup>	Árnyékolás	SF/UTP
Vezetékek száma	8	Szigetelés keresztmetszete	1 mm
Szigetelés	PE	Köpeny anyaga	PVC
Kábelek elrendezése	Dupla szigetelés VDE 0603-100 szerint	Színkód gyűű	fehér / kék, fehér / narancssárga, fehér / zöld, white / brown
Komplett árnyékolás	Vörösréz drótból készült árnyékoló fonat, Alumínium fólia		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

### Vezetékezés



RJ45	1	red	1	RJ45
	2	orange	2	
	3	black	3	
	4	blue	4	
	5	white	5	
	6	green	6	
	7	yellow	7	
	8	brown	8	