

WIRE PROCESSING CENTER FEEDER 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Automatizált kábelkonfekcionálás maximális rugalmassággal – Huzalfeldolgozó központ (WPC)

- A rendszer moduláris adaptálása a vevő specifikus igényeihez: CUTFIX PRO, CUTFIX PRO FEEDER, CRIMPFIX R VARIO, CA 100 DUO vagy THM MultiMark
- Holisztikus konfekcionálási folyamat, beleértve a kábeladagolást és -kötegelést
- Szoftver egydarabos áramlási koncepcióval nagy feldolgozási megbízhatóság és minőség érdekében

Általános rendelési adatok

Változat	Automata gépek
Rendelési szám	2816430000
Típus	WIRE PROCESSING CENTER FEEDER 115V
GTIN (EAN)	4064675312932
Qty.	1 Darab

WIRE PROCESSING CENTER FEEDER 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	750 mm	Mélység (coll)	29.5275 inch
Magasság	1800 mm	Magasság (coll)	70.866 inch
Szélesség	1100 mm	Szélesség (coll)	43.307 inch
Nettó tömeg	30000 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Besorolások

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	17-13-01-90
ECLASS 15.0	17-13-01-90		