

**SAI-08Z-MXPP-3A-M08L-PNP-05U03**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



Az új M8 tetős elosztódoboz rendkívül kompakt, és kényelmes PUSH IN csatlakozással rendelkezik. Ez lehetővé teszi a gyors, biztonságos és hatékony helyszíni kábelezést.

Tető elosztóinkhoz moduláris rendszer is elérhető. Az egyedi jelölők lehetővé teszik az elosztó és az I/O aljzatok egyedi címkézését.

- 3 és 4 pólusú M8 I/O aljzatok
- 4, 6, 8 vagy 10-es I/O aljzatok
- IP 67 védelmi osztály
- UL tanúsítvány

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érzékelő/beavatkozó-passzív elosztó, M8, 5 m, Pólusszám: 3, Érintkező aljzatok száma: 8
Rendelési szám	<a href="#">2819110000</a>
Típus	SAI-08Z-MXPP-3A-M08L-PNP-05U03
GTIN (EAN)	4064675330332
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 407.44 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -25 - 80°C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Connection data

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 0.08 mm<sup>2</sup> Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 1.5 mm<sup>2</sup>

## Electrical data

Névleges feszültség, min. 15 V Névleges feszültség, max. 30 V  
Max. áramtovábbítási kapacitás kártyahelyenként 2 A Áram/jel 2 A  
Elektromos szigetelés lehetséges Nem

## General technical data

Védelmi osztály IP67 Pólusszám 3  
Érintkező aljzatok száma 8 Csatlakozási menet M8  
Szennyezés súlyossága 3 Viselkedés tűzben V-0  
LED Nem LED iniciátor Nem

## Material data

O-gyűrű anyaga FKM Ház fő anyaga PBT  
Elosztó anyaga Műanyag Ház színe fekete (RAL 9005-höz hasonló)  
Fedél tömítőanyaga FKM Csavaros aljzat Nikkelezett CuZn  
Érintkező anyaga CuZn Érintkező felület Aranyozott  
Érintkezőtartó anyaga PBT (UL 94 V0)

## Technical data cable

Pólusszám 3 Köpeny színe fekete  
árnyékolt Igen Halogén Nem  
Hajlítási sugár, min., mozgó 10 x kábelátmérő Hajlítási sugár, min., álló 10 x kábelátmérő  
Hajlítási ciklusok 2 millió Köpeny anyaga PUR  
Színkód gyűrű Fehér, Zöld, Sárga, Fekete, barna / zöld, Szürke, Kábelhossz 5 m

**SAI-08Z-MXPP-3A-M08L-PNP-05U03**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Műszaki adatok**

szürke / pink, Pink, Piros,  
piros / kék, Ibolyaszín,  
fehér / zöld, fehér / szürke,  
fehér / sárga, szürke /  
barna, Kék, Barna, Yellow /  
brown

A következő kábeltartókhoz:

Nem

**Besorolások**


ETIM 8.0	EC002585	ETIM 9.0	EC002585
ETIM 10.0	EC002585	ECLASS 14.0	27-44-01-08
ECLASS 15.0	27-44-01-08		

SAI-08Z-MXPP-3A-M08L-PNP-05U03

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Rajzok


www.weidmueller.com



Rajz

## Tartozékok

## Üres



A MultiFit a Weidmüller más gyártmányú sorkapcsokhoz használható jelölőrendszere. A Weidmüller Dekafixhez hasonlóan a MultiFit család jelölői is átalakítás nélkül használhatók a szabványos nyomtatási rendszerekben. Javasoljuk, hogy a MultiFit első használata előtt az alkalmazott sorkapcsokon a mintajelölőkkel végezzen próbát.

- Egy jelölő, különböző gyártmányú sorkapcsokhoz használható.
  - Használatra kész jelölők standard nyomtatással
  - Jelölők PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel történő nyomtatáshoz
  - Egyedileg nyomtatott jelölők a felhasználó CAE adatai vagy specifikációi alapján
  - Egy jelölőrendszer minden alkalmazáshoz
- Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	MFF 10/6 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1856780000</a>	MultiFit, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
GTIN (EAN)	4032248400881	Festo, fehér
Qty.	600 ST	