


IE-TO-RJ45-C-ZP-C5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szerelősín kivezetés, RJ45-ös csatoló kialakítás az IEC 60603-7-51 szerint

Általános rendelési adatok

Változat	Tartósín-kivezetés, RJ45, IP20, Cat. 5
Rendelési szám	2819260000
Típus	IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
GTIN (EAN)	4064675330110
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	13.4 g
-------------	--------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	RJ45
Vezetékezés	Összekötő	Szín	bézs, fekete
Ház fő anyaga	Műanyag, PA 66 UL V0 E63957	Kategória	Cat. 5
Érintkező felület	Arany a nikkel felett	Felszerelés típusa	TS 35
Árnyékolás	árnyékolatlan	Védelmi osztály	IP20
Dugaszolási ciklusok	750 (RJ45)		

Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1500 V AC/DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC
Névleges feszültség 50 V	Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on 1 A

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-51
----------------------	----------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

