

**H elosztó:**

A lenyűgözően sokoldalú H elosztó négy pólussal rendelkezik, és az IP68 védelmi osztályba tartozik.

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2819550000
Típus	<a href="#">RC D 4/4P</a>
GTIN (EAN)	4064675591290

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E307231

## Méretetek és tömegek

Átmérő	20 mm	Nettó tömeg	40 g
--------	-------	-------------	------

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet		Ambient temperature	-25 °C...125 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	4	Kódolás	nincs
Érintkező felület	Sárgaréz	LED	Nem
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Ház fő anyaga	PA 66
Kábelátmérő, max.	13 mm	Kábelátmérő, min.	7 mm
Érintkező anyaga	Sárgaréz	Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Névleges feszültség	450 V
Névleges áram	17.5 A	Védelmi osztály	IP68
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Menetes gyűrű anyaga	Műanyag
Csatlakozási keresztmetszet, max.	4 mm <sup>2</sup>	Csatlakozási keresztmetszet, min.	0.5 mm <sup>2</sup>

## Általános adatok

Pólusszám	4	Kódolás	nincs
Csatlakozási menet	M20	Érintkező felület	Sárgaréz
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Kivitel	Female, Male
Ház fő anyaga	PA 66	Kábelátmérő, max.	13 mm
Kábelátmérő, min.	7 mm	Érintkező anyaga	Sárgaréz
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Névleges feszültség	450 V	Névleges áram	17.5 A
Védelmi osztály	IP68	Alapanyag	PA 6.6
Árnyékolás csatlakozás	Nem		

## Általános adatok

Pólusszám	4	Kimenetek száma	3
Csatlakozási menet	M20	Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	Igen
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Ház fő anyaga	PA 66
Bemenetek száma	1		

**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

## Tartozékok

### Dugaszcsatlakozó - csavaros rendszer



A csavaros rendszerű kerek csatlakozókra kompakt szerkezeti kialakítás jellemző. Ennek köszönhetően sokféle célra és számos iparágban alkalmazhatók. Csatlakozódugóként és dugaszoló aljzatként is elérhetők.

#### Általános rendelési adatok

Típus	RC F P2 SP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2903200000</a>	
GTIN (EAN)	4099986122376	
Qty.		
Típus	RC M P2 SP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2903190000</a>	
GTIN (EAN)	4099986122369	
Qty.		

### M20

A FieldPower és WIPL termékcsaládokhoz megfelelő védőkupakok, kerek csatlakozóval



#### Általános rendelési adatok

Típus	PC RC F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2833850000</a>	
GTIN (EAN)	4064675591412	
Qty.		
Típus	PC RC M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2820090000</a>	
GTIN (EAN)	4064675591405	
Qty.		