



A FieldPower és WIPL termékcsaládokhoz megfelelő védőkupakok, kerek csatlakozóval

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	2820090000
Típus	<a href="#">PC RC M</a>
GTIN (EAN)	4064675591405

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E307231

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	3 g
-------------	-----

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Ambient temperature	-25 °C...125 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C	

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Kábel műszaki adatai

Szigetelési feszültség	<500 V (ház/PE)
------------------------	-----------------

## Általános műszaki adatok

Ház fő anyaga	PA 66	Védelmi osztály	IP67
---------------	-------	-----------------	------

## Általános szabványok

Tanúsítvány száma (cULus)	E307231
---------------------------	---------

## Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Védelmi osztály	IP67
--------------------------	-----	-----------------	------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

## Tartozékok

## Dugaszcsatlakozó - csavaros rendszer



A csavaros rendszerű kerek csatlakozókra kompakt szerkezeti kialakítás jellemző. Ennek köszönhetően sokféle célra és számos iparágban alkalmazhatók. Csatlakozódugóként és dugaszoló aljzatként is elérhetők.

## Általános rendelési adatok

Típus	RC F P2 SP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2903200000</a>	
GTIN (EAN)	4099986122376	
Qty.		

## DC csatlakozók



A csavaros rendszerű kerek csatlakozókra kompakt szerkezeti kialakítás jellemző. Ennek köszönhetően sokféle célra és számos iparágban alkalmazhatók. Csatlakozódugóként és dugaszoló aljzatként is elérhetők.

## Általános rendelési adatok

Típus	RC F P2 M20 SP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2860640000</a>	
GTIN (EAN)	4064675576655	
Qty.		