

PAC-S1500-SD50-V0-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A konfekcionált PAC-kábelek elektromos és logikai összeköttetést hoznak létre a PLC és a PLC-interfészek között. Ezek a kábelek a következő összetevőkből állnak:

- A gyártó PLC-csatlakozója.
- Többpólusú LIYY vagy LY YCY kábel (árnyékolt), 0,14 mm² vagy 0,25 mm² keresztmetszettel.
- Laposkábel-csatlakozó, SUB-D vagy RSV, az interfész csatlakoztatásához.

A kábelek folytonosságát és szigetelését automatikusan teszteljük, ezzel garantáljuk a tervezett célra való működőképességüket.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2836810040
Típus	PAC-S1500-SD50-V0-4M
GTIN (EAN)	4099986609105
Qty.	1 Darab

PAC-S1500-SD50-V0-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	1095 g
-------------	--------

UL névleges adatok UL

Összes áram, max.	0.125 A
-------------------	---------

Általános adatok

Kábelhossz	4 m	A következőkhöz:	Analóg jelek
Alapanyag	PVC	Kábel	LiYCY kábel
Interfész csatlakozó	SUB-D FEMALE 50P	Pólusok száma, min.	40 pólusú
Külső átmérő	12,4 ± 1 mm	Csatlakozó, PLC oldal	SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P
Vezetékkeresztmetszet	0.25 mm ²		

Villamos adatok

Összes áram, max.	0.125 A	Nagyfeszültségű vizsgálat	1 KV/1s
Megengedett áramerősség pályánként, max.	1 A	Ellenállás	≤ 80 mΩ/m
Üzemi feszültség	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Kapacitás (vezeték / vezetékek)	300 pF/m
Kapacitás (vezeték / árnyékolás)	300 pF/m		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		