

**AMG ELM-18 EX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A gépek és a létesítmények hatékony működtetése megköveteli a vezérlőfeszültség hibamentes és karbantartás-barát elosztását, amelyet idő- és helytakarékos módon lehet beszerezni.

Az új maxGUARD rendszerrel az elektronikus terhelésfelügyelet kimeneti potenciáljának elosztását szolgáló (korábban külön beszerelt) sorkapcsok a 24 V DC vezérlőfeszültség elosztási rendszer szerves részévé váltak. A terhelésfelügyelet és a potenciáelosztás innovatív kombinációjával időt spórolhat a beszerelés során, fokozhatja a meghibásodás elleni védelmet, és 50%-kal csökkentheti a sorkapocssínen elfoglalt helyet.

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Electronic load monitoring, 18 A, 24 V DC |
| Rendelési szám | <a href="#">2838520000</a>                |
| Típus          | AMG ELM-18 EX                             |
| GTIN (EAN)     | 4064675444213                             |
| Qty.           | 1 Darab                                   |

## AMG ELM-18 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E258476                     |

## Méreték és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 96.5 mm | Mélység (coll)   | 3.7992 inch |
| Magasság    | 125 mm  | Magasság (coll)  | 4.9212 inch |
| Szélesség   | 12.2 mm | Szélesség (coll) | 0.4803 inch |
| Nettó tömeg | 63 g    |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                      |                |                   |                |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C | Üzemi hőmérséklet | -25 °C...70 °C |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | a7fff16c-85aa-4fb0-a206-7be03f41b0b7 |

## Bemenet

|                                |              |  |          |
|--------------------------------|--------------|--|----------|
| Névleges bemenő feszültség     | 24 V DC      | Bemeneti biztosíték (belső)                      | Igen     |
| DC bemenő feszültség tartomány | 18...30 V DC | Áramfelvétel (nyugalmi)                          | 25 mA    |
| Áramfelvétel (teljes terhelés) | IOUT +30 mA  | max. megengedett maradék hullámosság a bemeneten | 100 mVpp |

## Kimenet

|                          |                     |                                   |      |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|------|
| Csatlakozórendszer       | PUSH IN             | Bekapcsolási késleltetés          | 1 s  |
| Kapacitív terhelés       | 50 mF               | Beállítható névleges áram         | Igen |
| Névleges áram            | 18 A                | Névleges áram (csatlakozásonként) | 18 A |
| Kioldási karakterisztika | lásd a jelleggörbét |                                   |      |

## Általános adatok

|                       |      |                         |   |
|-----------------------|------|-------------------------|---|
| Védelmi osztály       | IP20 | Túlfeszültség kategória | III   |
| Védőbevonat           | Igen | Funkciógomb             | Aktiválási idő <3 s,<br>Alaphelyzetbe állítás, BE |
| Kimenet-aktiváló relé | Nem  |                         |   |

## Szigetelések koordinálása

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Túlfeszültség kategória | III |
|-------------------------|-----|

## AMG ELM-18 EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Csatlakoztatási adatok (kimenet)

|   |                     |   |                      |
|---|---------------------|---|----------------------|
| Csatlakozórendszer                        | PUSH IN             | Kapcsok száma                             | 4 (++) / -)          |
| Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , max.  | 12 AWG              | Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , min.  | 26 AWG               |
| Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , max. | 2.5 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , min. | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, merev , max.      | 2.5 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, merev , min.      | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Csavarhúzó éle                            | 0,6 x 3,5           |   |                      |

## Jeltovábbítás

|          |  |           |  |
|----------|--|-----------|--|
| Zöld LED | Üzemben (hibamentes),<br>Korai figyelmeztetés: I ki ><br>90% I névleges (villog) | Piros LED | Terhelés-monitorozás<br>leválasztva, Terhelés-<br>monitorozás indítva (villog),<br>Belső hiba (gyors villogás) |
|----------|--|-----------|--|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003538    | ETIM 9.0    | EC003538    |
| ETIM 10.0   | EC003538    | ECLASS 14.0 | 27-37-10-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-10-16 |             |             |

**AMG ELM-18 EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


**Rajzok**

www.weidmueller.com




Schematic circuit diagram

Tripping characteristic normal



Tripping characteristic

Tripping characteristic lag



Slow tripping characteristic

## AMG ELM-18 EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szabványos verzió gépgyártáshoz




A gépek és a létesítmények hatékony működtetése megköveteli a vezérlőfeszültség hibamentes és karbantartás-barát elosztását, amelyet idő- és helytakarékos módon lehet beszerezni. Az új maxGUARD rendszerrel az elektronikus terhelésfelügyelet kimeneti potenciáljának elosztását szolgáló (korábban külön beszerelt) sorkapcsok a 24 V DC vezérlőfeszültség elosztási rendszer szerves részévé váltak. A terhelésfelügyelet és a potenciáelosztás innovatív kombinációjával időt spórolhat a beszerelés során, fokozhatja a meghibásodás elleni védelmet, és 50%-kal csökkentheti a sorkapocssínen elfoglalt helyet.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                 |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| Típus          | AMG PP                     | Változat        |
| Rendelési szám | <a href="#">2123000000</a> | Partition plate |
| GTIN (EAN)     | 4050118425338              |                 |
| Qty.           | 40 ST                      |                 |

## Kibővített verzió hajógyártáshoz és EX-alkalmazásokhoz



A gépek és a létesítmények hatékony működtetése megköveteli a vezérlőfeszültség hibamentes és karbantartás-barát elosztását, amelyet idő- és helytakarékos módon lehet beszerezni. Az új maxGUARD rendszerrel az elektronikus terhelésfelügyelet kimeneti potenciáljának elosztását szolgáló (korábban külön beszerelt) sorkapcsok a 24 V DC vezérlőfeszültség elosztási rendszer szerves részévé váltak. A terhelésfelügyelet és a potenciáelosztás innovatív kombinációjával időt spórolhat a beszerelés során, fokozhatja a meghibásodás elleni védelmet, és 50%-kal csökkentheti a sorkapocssínen elfoglalt helyet.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                       |
|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Típus          | AMG DIS EX                 | Változat              |
| Rendelési szám | <a href="#">2495100000</a> | Potential distributor |
| GTIN (EAN)     | 4050118504798              |                       |
| Qty.           | 10 ST                      |                       |
| Típus          | AMG MD EX                  | Változat              |
| Rendelési szám | <a href="#">2495040000</a> | Potential distributor |
| GTIN (EAN)     | 4050118504804              |                       |
| Qty.           | 10 ST                      |                       |
| Típus          | AMG OD EX                  | Változat              |
| Rendelési szám | <a href="#">2495090000</a> | Potential distributor |
| GTIN (EAN)     | 4050118504781              |                       |
| Qty.           | 10 ST                      |                       |

## AMG ELM-18 EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                       |
|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Típus          | AMG PD EX                  | Változat              |
| Rendelési szám | <a href="#">2495070000</a> | Potential distributor |
| GTIN (EAN)     | 4050118504767              |                       |
| Qty.           | 10 ST                      |                       |

## Végbak




A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WEW 35/2 V0 GF SW          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1479000000</a> | Végbak, fekete, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 8 mm, 130 °C |
| GTIN (EAN)     | 4050118286779              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## Szabványos verzió gépgyártáshoz



A gépek és a létesítmények hatékony működtetése megköveteli a vezérlőfeszültség hibamentes és karbantartás-barát elosztását, amelyet idő- és helytakarékos módon lehet beszerezni. Az új maxGUARD rendszerrel az elektronikus terhelésfelügyelet kimeneti potenciáljának elosztását szolgáló (korábban külön beszerelt) sorkapcsok a 24 V DC vezérlőfeszültség elosztási rendszer szerves részévé váltak. A terhelésfelügyelet és a potenciáelosztás innovatív kombinációjával időt spórolhat a beszerelés során, fokozhatja a meghibásodás elleni védelmet, és 50%-kal csökkentheti a sorkapocsín elfoglalt helyet.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AMG EP 20 10               | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2495380000</a> | Fastening element |
| GTIN (EAN)     | 4050118505306              |                   |
| Qty.           | 30 ST                      |                   |

## AMG ELM-18 EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 10/6 M MC NE WS         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1818400000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248310876              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                         |
| Qty.           | 600 ST                     |   |

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfólióink moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 4N/2                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527930000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118332766              |  |
| Qty.           | 60 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 4N/2 BL                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1528040000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118332773              |  |
| Qty.           | 60 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 4N/2 RD                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2460450000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118476149              |  |
| Qty.           | 60 ST                      |  |

## AMG ELM-18 EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 4N/3                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527940000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118332865              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/3 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528080000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm            |
| GTIN (EAN)     | 4050118333008              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/3 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2460810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118476231              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/4                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527970000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118332889              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/4 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528120000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118332872              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/4 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2460800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118476224              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/5                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527980000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118332759              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/5 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528140000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118333015              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/5 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2460790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118476217              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/6                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527990000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118332919              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

## AMG ELM-18 EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 4N/6 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528170000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118332926              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/6 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2460780000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118476200              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/7                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528020000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118332780              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/7 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528180000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118333114              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/7 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2460770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118476194              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/8                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528030000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118332841              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/8 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528190000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118332858              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/8 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2460760000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118476187              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/9                   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528070000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118332797              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/9 BL                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528220000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118333107              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

## AMG ELM-18 EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 4N/9 RD                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2460750000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118476170              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/10                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528090000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm  |
| GTIN (EAN)     | 4050118332896              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/10 BL               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528230000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm           |
| GTIN (EAN)     | 4050118333138              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/10 RD               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2460740000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm         |
| GTIN (EAN)     | 4050118476163              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 4N/50                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528130000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 32 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118332902              |   |
| Qty.           | 5 ST                       |   |
| Típus          | ZQV 4N/50 BL               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1528240000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118333121              |   |
| Qty.           | 5 ST                       |   |
| Típus          | ZQV 4N/50 RD               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2460730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118476156              |   |
| Qty.           | 5 ST                       |   |

## Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

**AMG ELM-18 EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

|                |                            |                             |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Típus          | SDIS SL 0.6X3.5X100        | Változat                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1274660000</a> | Csavarhúzó, Szerelőszerszám |
| GTIN (EAN)     | 4050118072631              |                             |
| Qty.           | 1 ST                       |                             |