

CH-SMC-KB-2X1.5-6KV-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Az alapszámláló, az átjáró, a vezérlődoboz és a túlfeszültség-védelmi készülék előre összeszerelt kábelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény formájában. A Weidmüller megfelelő, az FNN és DIN-VDE 0603 szabványok szerinti csatlakozási megoldásokat kínál ehhez. A portfóliót a 6 kV túlfeszültség-védelemmel ellátott tápkábelek teszik teljessé.

Általános rendelési adatok

Változat	Cable, 6 kV, 600 V
Rendelési szám	2852960050
Típus	CH-SMC-KB-2X1.5-6KV-0050
GTIN (EAN)	4064675474661
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Hossz	50 m	Hossz, inch	1968.5039 inch
Nettó tömeg	2832 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

General Technical Data

Pólusszám	2	Névleges lökőfeszültség	6 kV
Névleges feszültség	600 V		

Technical specifications for cable

Köpeny színe	szürke (RAL 7001-hoz hasonló)	Érkeresztmetszet	1.5 mm ²
Vezetékek száma	2	Halogén	IEC 60754-2 szerint halogénmentes
Szigetelés	TPE	Hőmérsékleti tartomány, mozgó, max.	85 °C
Hőmérsékleti tartomány, mozgó, min.	-25 °C	Hőmérsékleti tartomány, álló, max.	85 °C
Hőmérsékleti tartomány, álló, min.	-30 °C	Kábel anyaga	PUR, halogénmentes
Hajlítási sugár, min., mozgó	15 x kábelátmérő	Hajlítási sugár, min., álló	10 x kábelátmérő
Köpeny anyaga	PUR	Outside diameter	6.4 mm ± 0.25 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		