

APG 80
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Változat	6mm ² , 400mm ²
Rendelési szám	2853270000
Típus	APG 80
GTIN (EAN)	4064675477020
Qty.	1 Darab

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	75 mm	Mélység (coll)	2.9527 inch
Magasság	330 mm	Magasság (coll)	12.9921 inch
Szélesség	390 mm	Szélesség (coll)	15.3543 inch
Nettó tömeg	8360 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Üzemi feszültség	18 V
Nyomóerő	névleges 80 kN

Szerszámjellemzők - krimpelés

Hajtás	Akkumulátorról üzemelő hidraulika rendszer	Eltérés	37 mm
--------	--	---------	-------

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	400 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	6 mm ²
----------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

... érvéghüvelyekhez



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	ES APG 80 AEH 50	Változat
Rendelési szám	1502050000	50mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118310252	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 AEH 70	Változat
Rendelési szám	1502070000	70mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118310306	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 AEH 95	Változat
Rendelési szám	1502080000	95mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118310214	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 AEH 120	Változat
Rendelési szám	1502090000	120mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118310146	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 AEH 150	Változat
Rendelési szám	1502100000	150mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118310085	
Qty.	1 ST	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

... csősarukhoz (EN 13600 szerint)



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	ES APG 80 WM 6	Változat
Rendelési szám	1502430000	6mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310801	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 WM10	Változat
Rendelési szám	1502440000	10mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310542	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 WM 16	Változat
Rendelési szám	1502470000	16mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310498	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 WM 25	Változat
Rendelési szám	1502480000	25mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310634	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 WM 35	Változat
Rendelési szám	1502490000	35mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310597	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 WM 50	Változat
Rendelési szám	1502500000	50mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310658	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 WM 70	Változat
Rendelési szám	1502520000	70mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310580	
Qty.	1 ST	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	ES APG 80 WM 95	Változat
Rendelési szám	1502530000	95mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310566	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 WM 120	Változat
Rendelési szám	1502540000	120mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310429	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 WM 150	Változat
Rendelési szám	1502550000	150mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310825	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 WM 185	Változat
Rendelési szám	1502570000	185mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310528	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 WM 240	Változat
Rendelési szám	1502580000	240mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310689	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 WM 300	Változat
Rendelési szám	1502590000	300mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310511	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG80 WM 400	Változat
Rendelési szám	2578060000	400mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4064675018124	
Qty.	1 ST	

... préselhető kábelsarukhoz (DIN 46235 szerint)



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	ES APG 80 HEX 6	Változat
Rendelési szám	150260000	6mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310672	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 10	Változat
Rendelési szám	150262000	10mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310818	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 16	Változat
Rendelési szám	150263000	16mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310436	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 25	Változat
Rendelési szám	150264000	25mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310573	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 35	Változat
Rendelési szám	150265000	35mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310696	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 50	Változat
Rendelési szám	150267000	50mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310559	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 70	Változat
Rendelési szám	150268000	70mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310641	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 95	Változat
Rendelési szám	150269000	95mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310610	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 120	Változat
Rendelési szám	150270000	120mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310931	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 150	Változat
Rendelési szám	150272000	150mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310900	
Qty.	1 ST	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	ES APG 80 HEX 185	Változat
Rendelési szám	1502730000	185mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310726	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 240	Változat
Rendelési szám	1502740000	240mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310481	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 300	Változat
Rendelési szám	1502750000	300mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310962	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 300AL	Változat
Rendelési szám	1502780000	300mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310955	
Qty.	1 ST	

... krimpelhető kábelsarukhoz (DIN 46234 szerint)



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	ES APG 80 DIN 6	Változat
Rendelési szám	1502820000	6mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310665	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 DIN 10	Változat
Rendelési szám	1502830000	10mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310948	
Qty.	1 ST	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	ES APG 80 DIN 16	Változat
Rendelési szám	1502840000	16mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310979	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 DIN 25	Változat
Rendelési szám	1502850000	25mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310849	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 DIN 35	Változat
Rendelési szám	1502870000	35mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310474	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 DIN 50	Változat
Rendelési szám	1502880000	50mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310450	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 DIN 70	Változat
Rendelési szám	1502890000	70mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310719	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 DIN 95	Változat
Rendelési szám	1502900000	95mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310917	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 DIN 120	Változat
Rendelési szám	1502790000	120mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310832	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 DIN 150	Változat
Rendelési szám	1502800000	150mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310924	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 DIN 185	Változat
Rendelési szám	1501800000	185mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310061	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 DIN 240	Változat
Rendelési szám	1501820000	240mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118309874	
Qty.	1 ST	

Accessories

Tartozékok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	AKKU LI 18B2	Változat
Rendelési szám	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
Qty.	1 ST	
Típus	AKKU LI 18B5	Változat
Rendelési szám	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Qty.	1 ST	
Típus	LADÉGERAET EPG	Változat
Rendelési szám	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
Qty.	1 ST	