

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Változat	6mm ² , 400mm ²
Rendelési szám	2853270000
Típus	APG 80
GTIN (EAN)	4064675477020
Qty.	1 Darab

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	75 mm	Mélység (coll)	2.9527 inch
Magasság	330 mm	Magasság (coll)	12.9921 inch
Szélesség	390 mm	Szélesség (coll)	15.3543 inch
Nettó tömeg	8360 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
 REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Üzemi feszültség 18 V
 Nyomóerő névleges 80 kN

Szerszámjellemzők - krimpelés

Hajtás Akkumulátorról üzemelő hidraulika rendszer Eltérés 37 mm

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max. 400 mm² Krimpelési tartomány, min. 6 mm²

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

... érvéghüvelyekhez



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	ES APG 80 AEH 50	Változat
Rendelési szám	1502050000	50mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118310252	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 AEH 70	Változat
Rendelési szám	1502070000	70mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118310306	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 AEH 95	Változat
Rendelési szám	1502080000	95mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118310214	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 AEH 120	Változat
Rendelési szám	1502090000	120mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118310146	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 AEH 150	Változat
Rendelési szám	1502100000	150mm ² , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4050118310085	
Qty.	1 ST	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessories

www.weidmueller.com

... csősarukhoz (EN 13600 szerint)



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	ES APG 80 WM 6	Változat
Rendelési szám	1502430000	6mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310801	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 WM10	Változat
Rendelési szám	1502440000	10mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310542	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 WM 16	Változat
Rendelési szám	1502470000	16mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310498	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 WM 25	Változat
Rendelési szám	1502480000	25mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310634	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 WM 35	Változat
Rendelési szám	1502490000	35mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310597	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 WM 50	Változat
Rendelési szám	1502500000	50mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310658	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 WM 70	Változat
Rendelési szám	1502520000	70mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310580	
Qty.	1 ST	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	ES APG 80 WM 95	Változat
Rendelési szám	1502530000	95mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310566	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 WM 120	Változat
Rendelési szám	1502540000	120mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310429	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 WM 150	Változat
Rendelési szám	1502550000	150mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310825	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 WM 185	Változat
Rendelési szám	1502570000	185mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310528	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 WM 240	Változat
Rendelési szám	1502580000	240mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310689	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 WM 300	Változat
Rendelési szám	1502590000	300mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4050118310511	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG80 WM 400	Változat
Rendelési szám	2578060000	400mm ² , WM krimp
GTIN (EAN)	4064675018124	
Qty.	1 ST	

... préselhető kábelsarukhoz (DIN 46235 szerint)



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	ES APG 80 HEX 6	Változat
Rendelési szám	150260000	6mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310672	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 10	Változat
Rendelési szám	150262000	10mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310818	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 16	Változat
Rendelési szám	150263000	16mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310436	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 25	Változat
Rendelési szám	150264000	25mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310573	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 35	Változat
Rendelési szám	150265000	35mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310696	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 50	Változat
Rendelési szám	150267000	50mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310559	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 70	Változat
Rendelési szám	150268000	70mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310641	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 95	Változat
Rendelési szám	150269000	95mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310610	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 120	Változat
Rendelési szám	150270000	120mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310931	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 150	Változat
Rendelési szám	150272000	150mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310900	
Qty.	1 ST	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	ES APG 80 HEX 185	Változat
Rendelési szám	1502730000	185mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310726	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 240	Változat
Rendelési szám	1502740000	240mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310481	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 300	Változat
Rendelési szám	1502750000	300mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310962	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 HEX 300AL	Változat
Rendelési szám	1502780000	300mm ² , Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310955	
Qty.	1 ST	

... krimpelhető kábelsarukhoz (DIN 46234 szerint)



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	ES APG 80 DIN 6	Változat
Rendelési szám	1502820000	6mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310665	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 DIN 10	Változat
Rendelési szám	1502830000	10mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310948	
Qty.	1 ST	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	ES APG 80 DIN 16	Változat
Rendelési szám	1502840000	16mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310979	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 DIN 25	Változat
Rendelési szám	1502850000	25mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310849	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 DIN 35	Változat
Rendelési szám	1502870000	35mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310474	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 DIN 50	Változat
Rendelési szám	1502880000	50mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310450	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 DIN 70	Változat
Rendelési szám	1502890000	70mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310719	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 DIN 95	Változat
Rendelési szám	1502900000	95mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310917	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 DIN 120	Változat
Rendelési szám	1502790000	120mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310832	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 DIN 150	Változat
Rendelési szám	1502800000	150mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310924	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 DIN 185	Változat
Rendelési szám	1501800000	185mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118310061	
Qty.	1 ST	
Típus	ES APG 80 DIN 240	Változat
Rendelési szám	1501820000	240mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4050118309874	
Qty.	1 ST	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tartozékok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	AKKU LI 18B2	Változat
Rendelési szám	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
Qty.	1 ST	
Típus	AKKU LI 18B5	Változat
Rendelési szám	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Qty.	1 ST	
Típus	LADÉGERAET EPG	Változat
Rendelési szám	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
Qty.	1 ST	