

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Változat	Szerelőszerszám
Rendelési szám	2854990000
Típus	SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT
GTIN (EAN)	4064675530336
Qty.	1 Darab
Csomagolás	Kartondoboz

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méreték és tömegek

Szélesség	285 mm	Szélesség (coll)	11.2204 inch
Nettó tömeg	507 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csavarhúzó VDE KÉSZLET + Feszültségmérő
-----------------	--

Csavarozó szerszámok

Alak	Hornyos, Kereszthorony
------	------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC011815	ETIM 9.0	EC011815
ETIM 10.0	EC011815	ECLASS 14.0	21-04-50-16
ECLASS 15.0	21-04-50-16		

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDIS 0.4X2.5X75	Változat
Rendelési szám	2749790000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2.5 mm, Kés hossza: 75 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm
GTIN (EAN)	4050118896534	
Qty.	1 ST	
Típus	SDIS 0.5X3.0X100	Változat
Rendelési szám	2749800000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.5 mm
GTIN (EAN)	4050118896541	
Qty.	1 ST	
Típus	SDIS 0.8X4.0X100	Változat
Rendelési szám	2749820000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 4 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.8 mm
GTIN (EAN)	4050118897029	
Qty.	1 ST	
Típus	SDIS 1.0X5.5X125	Változat
Rendelési szám	2749850000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 125 mm, Kés vastagsága (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4050118897050	
Qty.	1 ST	

Hornyos csavarhúzó-készlet, Philips



VDE-szigetelt csillagfejű csavarhúzó Phillips csavarokhoz, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, kihajtó ISO 8764-PH szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDIK PH1 X 80	Változat
Rendelési szám	2749890000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1
GTIN (EAN)	4050118897098	
Qty.	1 ST	

SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 VOLT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	SDIK PH2 X 100	Változat
Rendelési szám	2749900000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, 100 mm, Kés vastagsága (A): 2
GTIN (EAN)	4050118897203	
Qty.	1 ST	

Feszültségvizsgáló



A vizsgálókészülék nélkülözhetetlenek elektromos rendszerek és berendezések telepítésénél, szervizelésénél és javításánál.

A Weidmüller vizsgálókészülékek teljes skáláját kínálja, a feszültségvizsgálóktól, a lakatfogós mérőkön át a teljesítmény aljzat/megszakító teszterekig. A fejlesztés és a tervezés során Weidmüller mindig figyelembe veszi a felhasználók kívánságait és tapasztalatait, így a Weidmüller készülékek tényleg a gyakorlati használat igényeire vannak szabva rendkívül megbízhatók.

Általános rendelési adatok

Típus	SD ELEC PRO	Változat
Rendelési szám	2855000000	Voltage testers, Nem
GTIN (EAN)	4064675530343	
Qty.	1 ST	