

SD ELEC PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A vizsgálókészülék nélkülözhetetlenek elektromos rendszerek és berendezések telepítésénél, szervizelésénél és javításánál.

A Weidmüller vizsgálókészülékek teljes skáláját kínálja, a feszültségvizsgálóktól, a lakatfogós mérőkön át a teljesítmény aljzat/megszakító teszterekig. A fejlesztés és a tervezés során Weidmüller mindig figyelembe veszi a felhasználók kívánságait és tapasztalatait, így a Weidmüller készülékek tényleg a gyakorlati használat igényeire vannak szabva rendkívül megbízhatók.

Általános rendelési adatok

Változat	Voltage testers, Nem
Rendelési szám	2855000000
Típus	SD ELEC PRO
GTIN (EAN)	4064675530343
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	22.2 mm	Mélység (coll)	0.874 inch
Szélesség	154.1 mm	Szélesség (coll)	6.0669 inch
Hossz	154 mm	Hossz, inch	6.063 inch
Átmérő	22.2 mm	Nettó tömeg	29.92 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csavarhúzó feszültségmérő
-----------------	------------------------------

Mérő- és vizsgálókészülék

Kés szélessége (B)	3 mm	Terhelés, kapcsolható	Nem
AC feszültség mérési tartomány	100-250 V	Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-10 °C	Frekvenciatartomány, max.	500 Hz
Frekvenciatartomány, min.	50 Hz	Kijelző	Vizuális
Kés hossza	63 mm	Fázissorrend kijelző	Nem
Elektromos összeköttetés vizsgálat	Nem	Test probe protection GS 38	Nem
Test probe illumination	Nem	HOLD function	Nem

Besorolások

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		