


PLUG VPU AC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Széles tartozék-választék teszi teljessé a kínálatot

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2855300000
Típus	PLUG VPU AC
GTIN (EAN)	4064675533283
Qty.	10 Darab

PLUG VPU AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	21.5 mm	Mélység (coll)	0.8465 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0.315 inch
Szélesség	11.6 mm	Szélesség (coll)	0.4567 inch
Nettó tömeg	2.1 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Csatlakozási adatok, távfigyelmeztetés

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör ér, min.	0.14 mm ²	Csupaszolási hossz	8 mm
Csatlakozás típusa	PUSH IN	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, tömör ér, max.	1.5 mm ²

IEC / EN névleges adatok

Névleges feszültség (AC) 250 V

Általános adatok

Változat Dugó, nyomtatott Szín fekete

Általános adatok

Szín fekete

Besorolások

ETIM 8.0	EC001627	ETIM 9.0	EC001627
ETIM 10.0	EC001627	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		