

**SFX-M 11/60-5 LRP ST SDR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Általános rendelési adatok**

Változat	MetalliCard, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, ezüst
Rendelési szám	<a href="#">2859570000</a>
Típus	SFX-M 11/60-5 LRP ST SDR
GTIN (EAN)	4064675572343
Qty.	1 Darab

## SFX-M 11/60-5 LRP ST SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méretek és tömegek

Mélység	0.8 mm	Mélység (coll)	0.0315 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2.3622 inch
Szélesség	11 mm	Szélesség (coll)	0.4331 inch
Nettó tömeg	0.85 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...130 °C
------------------------------	--------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Nyomatás típusa	Vevőspecifikus	
Szélesség	11 mm	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	130 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C	
Szín	ezüst	
Alapanyag	1.4301 rozsdamentes acél	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MetalliCard
Címkemező mérete	11.2 x 45 mm	
Javasolt iparágak	Folyamat, Energetika	
kompatibilis nyomtató		
Jelölők száma kombinációként	1 MetalliCard = Conductor and cable markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...130 °C	

## Vezeték és kábeljelölők

Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm <sup>2</sup>
Vezeték külső átmérő, max.	40 mm	Vezeték külső átmérő, min.	7 mm
Kábelkötegelő csatorna	Lapos	Vezeték külső átm.	7 - 40 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	16 - 500 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**SFX-M 11/60-5 LRP ST SDR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

