


**CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE SDR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Általános rendelési adatok**

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Változat           | MetalliCard, Készülékjelölők, 15 x 45 mm, ezüst |
| Rendelési szám     | <a href="#">2859710000</a>                      |
| Típus              | CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE SDR                    |
| GTIN (EAN)         | 4064675572633                                   |
| Qty.               | 1 Darab                                         |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható.                    |
| Elérhető eddig:    | 2025-12-31T00:00:00+01:00                       |

## CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység     | 0.5 mm | Mélység (coll)   | 0.0197 inch |
| Magasság    | 15 mm  | Magasság (coll)  | 0.5906 inch |
| Szélesség   | 45 mm  | Szélesség (coll) | 1.7716 inch |
| Nettó tömeg | 0.88 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...130 °C |
|------------------------------|--------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                                    |                                          |             |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                                    |                                          |             |
| Változat                           | dugaszolható, 3,5 mm-es szerelő furattal |             |
| Szélesség                          | 45 mm                                    |             |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 130 °C                                   |             |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -55 °C                                   |             |
| Szín                               | ezüst                                    |             |
| Alapanyag                          | Eloxált alumínium                        |             |
| Nyomtatott karakterek              | Vevőspecifikus                           |             |
| Jelölők száma kombinációként       | Tápellátás formája                       | MetalliCard |
| Címkemező mérete                   | 15.2 x 42.2 mm                           |             |
| kompatibilis nyomtató              |                                          |             |
| Jelölők száma kombinációként       | 1 MetalliCard = Device markers           |             |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -55...130 °C                             |             |

## Készülékjelölők

|             |         |
|-------------|---------|
| Furatátmérő | 3.30 mm |
|-------------|---------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE SDR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

