

RC M P2 M20 SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A csavaros rendszerű kerek csatlakozókra kompakt szerkezeti kialakítás jellemző. Ennek köszönhetően sokféle célra és számos iparágban alkalmazhatók. Csatlakozódugóként és dugaszoló aljzatként is elérhetők.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Rendelési szám | 2860650000 |
| Típus | RC M P2 M20 SP |
| GTIN (EAN) | 4064675576662 |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E307231 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|--------|-------|-------------|------|
| Átmérő | 20 mm | Nettó tömeg | 12 g |
|--------|-------|-------------|------|

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Tárolási hőmérséklet | | Ambient temperature | -25 °C...125 °C |
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...85 °C | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72 |

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Pólusszám | 2 | Kódolás | nincs |
| Érintkező felület | Sárgaréz | LED | Nem |
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás | Ház fő anyaga | PA 66 |
| Kábelátmérő, max. | 13 mm | Kábelátmérő, min. | 7 mm |
| Érintkező anyaga | Sárgaréz | Vezeték-keresztmetszet, max. | 4 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.5 mm ² | Névleges feszültség | 500 V |
| Névleges áram | 17.5 A | Védelmi osztály | IP68 |
| Az érintkező típusa | Érintkező | Árnyékolás csatlakozás | Nem |
| Menetes gyűrű anyaga | Műanyag | Csatlakozási keresztmetszet, max. | 4 mm ² |
| Csatlakozási keresztmetszet, min. | 0.5 mm ² | | |

Általános adatok

| | | | |
|-------------------------------------------|-------|--------------------|----------------------|
| Pólusszám | 2 | Csatlakozási menet | M20 |
| Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem | Igen | Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás |
| Ház fő anyaga | PA 66 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |

RC M P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

M20 kerek csatlakozó csavarozó szerszám



Szerszám:
 Ez a szerszám ideális az M20 beépített csatlakozók beszereléséhez.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | MTA RC | Változat |
| Rendelési szám | 2884950000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675852070 | |
| Qty. | | |

csavaros rendszer



A csavaros rendszerű kerek csatlakozókra kompakt szerkezeti kialakítás jellemző. Ennek köszönhetően sokféle célra és számos iparágban alkalmazhatók. Csatlakozódugóként és dugaszoló aljzatként is elérhetők.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | RC F P2 SP | Változat |
| Rendelési szám | 2903200000 | |
| GTIN (EAN) | 4099986122376 | |
| Qty. | | |

M20

A FieldPower és WIPL termékcsaládokhoz megfelelő védőkupakok, kerek csatlakozóval



Tartozékok**Általános rendelési adatok**

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | PC RC M | Változat |
| Rendelési szám | 2820090000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675591405 | |
| Qty. | | |