

**IE-C5GO6LR0011F40F40-X-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



LMN kábel, RJ12 / RJ12, csavart érpár, megfelelő intelligens mérési alkalmazásokhoz, árnyékolás nélkül

**Általános rendelési adatok**

Változat	Patchkábel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1.1 m, 6 kV
Rendelési szám	<a href="#">2860910011</a>
Típus	IE-C5GO6LR0011F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4064675578680
Qty.	1 Darab

## IE-C5GO6LR0011F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Hossz	1.1 m	Hossz, inch	43.3071 inch
Nettó tömeg	3.4 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	TIA-1096-A	Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések	VDE-AR-N 4100:2019-04
----------------------	------------	--	-----------------------

## Dugó

Csatlakozó, jobb	RJ12, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolatlan	Csatlakozó, bal	RJ12, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolatlan
------------------	---	-----------------	---

## Dugó, bal

Csatlakozó, bal	RJ12, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolatlan
-----------------	---

## Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	RJ12, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolatlan
------------------	---

## Kábel elektromos tulajdonságai

Névleges lökőfeszültség	6 kV	Üzemi feszültség	50 V
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ	Kategória	Cat.3
Névleges áram	1 A	Jelterjedési idő	5.45 ns/m
Szigetelő feszültség, max.	500 V		

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Olajokkal szembeni ellenállás	No	Szín	piros
Halogén	Nem	Lángterjedéssel szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60332-1

**IE-C5GO6LR0011F40F40-X-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Műszaki adatok****Kábel szerkezet**

Köpenyátmérő	4.8 mm	Köpeny színe	piros
Keresztmetszet	3x2xAWG 24/7	Árnyékolás	U/UTP
Vezetékek száma	6	Szigetelés keresztmetszete	1 mm
Szigetelés	PE	Köpenyátmérő, max.	4.95 mm
Köpenyátmérő, min.	4.65 mm	Köpeny anyaga	LSZH
Kábelek elrendezése	Dupla szigetelés VDE 0603-100 szerint		

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

## Rajzok

### Kapcsolási rajz



### Rajz

