

IE-C5GO6LR0060F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



LMN kábel, RJ12 / RJ12, csavart érpár, megfelelő intelligens mérési alkalmazásokhoz, árnyékolás nélkül

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Patchkábel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 6 m, 6 kV |
| Rendelési szám | 2860910060 |
| Típus | IE-C5GO6LR0060F40F40-X-K6KV |
| GTIN (EAN) | 4099986831339 |
| Qty. | 1 Darab |

IE-C5GO6LR0060F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|------|-------------|---------------|
| Hossz | 6 m | Hossz, inch | 236.2205 inch |
| Nettó tömeg | 60 g | | |

Hőmérsékletek

| | | |
|----------------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | -20 °C...60 °C |
|----------------------|-------------------|----------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános szabványok

| | | | |
|----------------------|------------|--|-----------------------|
| Csatlakozó, standard | TIA-1096-A | Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések | VDE-AR-N 4100:2019-04 |
|----------------------|------------|--|-----------------------|

Dugó

| | | | |
|------------------|---|-----------------|---|
| Csatlakozó, jobb | RJ12, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolatlan | Csatlakozó, bal | RJ12, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolatlan |
|------------------|---|-----------------|---|

Dugó, bal

| | |
|-----------------|---|
| Csatlakozó, bal | RJ12, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolatlan |
|-----------------|---|

Dugó, jobb

| | |
|------------------|---|
| Csatlakozó, jobb | RJ12, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolatlan |
|------------------|---|

Kábel elektromos tulajdonságai

| | | | |
|----------------------------|----------|------------------|-------|
| Névleges lököfeszültség | 6 kV | Üzemi feszültség | 50 V |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ | Kategória | Cat.3 |
| Szigetelő feszültség, max. | 500 V | | |

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

| | | | |
|-------------------------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------|
| Olajokkal szembeni ellenállás | No | Szín | piros |
| Halogén | Nem | Lángterjedéssel szembeni ellenállás | in accordance with IEC 60332-1 |

IE-C5GO6LR0060F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Kábel szerkezet**

| | | | |
|---------------------|--|--------------------|---------|
| Köpenyátmérő | 4.8 mm | Köpeny színe | piros |
| Keresztmetszet | 3x2xAWG 24/7 | Árnyékolás | U/UTP |
| Vezetékek száma | 6 | Köpenyátmérő, max. | 4.95 mm |
| Köpenyátmérő, min. | 4.65 mm | Köpeny anyaga | LSZH |
| Kábelek elrendezése | Dupla szigetelés VDE 0603-100 szerint | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |

IE-C5GO6LR0060F40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Kapcsolási rajz



Rajz

