

**IE-TO-RJ12-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Mounting rail outlet, RJ 12, IP20
Rendelési szám	<a href="#">2861240000</a>
Típus	IE-TO-RJ12-C
GTIN (EAN)	4064675579236
Qty.	10 Darab

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg 15 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet Üzemi hőmérséklet -40 °C...80 °C  
Telepítési hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

1. csatlakozás	RJ12	2. csatlakozás	RJ12
Vezetékezés	Összekötő	Szín	bézs, fekete
Ház fő anyaga	Műanyag	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Felszerelés típusa	TS 35	Árnyékolás	árnyékolatlan
Védelmi osztály	IP20	Dugaszolási ciklusok	≥ 200

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard TIA-1096-A

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

