

CC-M 15/45 2X3 LRP AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Általános rendelési adatok

Változat	MetalliCard, Készülékjelölők, 15 x 45 mm, ezüst
Rendelési szám	2863790000
Típus	CC-M 15/45 2X3 LRP AL
GTIN (EAN)	4064675597346
Qty.	500 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2025-06-30T00:00:00+02:00

CC-M 15/45 2X3 LRP AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	0.5 mm	Mélység (coll)	0.0197 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0.5906 inch
Szélesség	45 mm	Szélesség (coll)	1.7716 inch
Nettó tömeg	1.9 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...130 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Változat	dugaszolható, 3,5 mm-es szerelő furattal		
Szélesség	45 mm		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	130 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C		
Szín	ezüst		
Alapanyag	Eloxált alumínium		
Nyomtatott karakterek	üres		
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MetalliCard	
Címkemező mérete	15.2 x 42.2 mm		
kompatibilis nyomtató			
Jelölők száma kombinációként	1 MetalliCard = Device markers		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...130 °C		

Készülékjelölők

Furatátmérő	3.30 mm
-------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

