

## WAP WTL 6 GR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Vég- és elválasztó lemezek kapcsolókhoz, szürke, Magasság: 68.5 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid |
| Rendelési szám | <a href="#">2868500000</a>                                                                        |
| Típus          | WAP WTL 6 GR                                                                                      |
| GTIN (EAN)     | 4064675619574                                                                                     |
| Qty.           | 20 Darab                                                                                          |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 35.2 mm | Mélység (coll)   | 1.3858 inch |
| Magasság    | 68.5 mm | Magasság (coll)  | 2.6968 inch |
| Szélesség   | 1.5 mm  | Szélesség (coll) | 0.0591 inch |
| Nettó tömeg | 3.92 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |        |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Ambient temperature                 | -60 °C...85 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C         |                                     |        |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül            |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC       |
| Termék karbonlábnyoma    | Bőlcsőtől a kapuig 0,041 kg CO2 eq. |

## Anyag adatok

|                          |       |      |        |
|--------------------------|-------|------|--------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | szürke |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |        |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                |      |
|----------------|------|
| Felpattintható | Igen |
|----------------|------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |