

Felhasználási példa



A Weidmüller u-link távoli hozzáférési szolgáltatás egyszerű lehetőséget kínál a távoli hálózatok Ethernet készülékeinek biztonságos elérésére.

A központi találkozási pontként szolgáló u-link VPN szerverrel a VPN kliensek (szerviz PC és Weidmüller u-link kliens készülékek) mindig csatlakozhatnak, így megfelelhetnek a jellemző informatikai biztonsági követelményeknek.

Különálló adatbázis és szerver használatos minden u-link ügyfélfiókhoz (biztonságos kliens leválasztás) az adatok integritásának érdekében.

A u-link VPN szerver és a távoli kliens (szerviz PC-k és u-link kliens készülékek) közötti kommunikáció a tanúsítvánnyal védett nyitott VPN-csatlakozáson keresztül történik.

A u-link „inkább konfiguráció, nem programozás”, a használata intuitív, és nem igényel szakértői ismereteket.

Jellemzőkészlet:

- 1 kattintás: VPN távoli hozzáférés a szerviz PC-k számára
- easyAccess: web, rdp vagy vnc csatlakozások a távoli gazdák számára, teljes mértékben web alapú, így tabletről vagy okostelefonról is használható
- Szervezeti és csoportmenedzsment
- Topológiák, 3. fél végfelhasználói készülékeit is beleértve
- Firmware-kezelés: A firmware állapotának megjelenítése minden routeren, valamint idővezérelt, automatikus firmware frissítések

- Egyedi hozzáférési jogok: a hozzáférési jogok részletes konfigurációja a célhálózat készülékein
 - Kibővített eseménynapló: minden tevékenység prezentálása a u-link portálon, bővített szűrési és exportálási funkciókkal
 - A jelszavakra vonatkozó szabályzat: Fokozott biztonság a jelszóminőség és az érvényességi idő minimális követelményeinek konfigurálható specifikációja révén
- A Weidmüller a következő felhasználási változatokat és további opciókat kínálja a u-link távoli hozzáférési szolgáltatás számára:

Alap verzió:

- Automatikus hozzárendelés a u-link.weidmueller.com oldalon való regisztrációval
- Ingyenes használat 6 hónapig, 365 napra meghosszabbítva új u-link kliens készülék regisztrálása esetén
- Teljes jellemzőkészlet:
- Korlátlan felhasználó
- Max. 50 u-link-képes készülék (hozzáférési pontok a távoli hálózathoz)
- 1 szimultán VPN csatlakozás
- Nincs adat- vagy sebességkorlátozás (normál piaci felhasználás esetén)

Bővítések

- További 50/100/250/500/1000 vagy több u-link-képes készülék
- További szimultán VPN csatlakozások

U-LINK-100-DEVICES-1Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Kínai VPN: biztonságos és megbízható VPN-csatlakozás Kínába és Kínából

Általános rendelési adatok

Változat	License code for u-link Remote Access Service., Adds 100 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.
Rendelési szám	2870100000
Típus	U-LINK-100-DEVICES-1Y
Qty.	1 Darab

U-LINK-100-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg 0 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Nem érintett
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Funkciók és jellemzők

Firmware kezelés	Az összes u-link kliens firmware verziója és opcionális, idővezérelt, automatikus firmware frissítések (a kiválasztott készülékosztályokra)	Jelszó-irányelv	Fokozott biztonság a jelszómínőség és az érvényességi idő minimális követelményeinek konfigurálható specifikációja révén
Az felhőbe integrált tűzfal működése	Csoport alapú szabályok a távoli hálózatok eléréséhez IP, port és protokoll alapon	A kétfaktoros hitelesítés típusa	E-mail, Google hitelesítő alkalmazás, Microsoft hitelesítő alkalmazás
Rendszer rendelkezésre állása	≥ 99,6%	Egyidejűleg használható átmenő VPN-kapcsolatok száma	1 (újabb átmenő VPN csatlakozással bővíthető)
Havi adatmennyiség és sávszélesség	Korlátlan (normál piaci felhasználás esetén)	Felhasználói szervezet	Felhasználók csoportokba rendezése, eltérő hozzáférési jogosultságok rendelése az eszköztopológiához, csoportalapú jogkiosztás az eszközkonfiguráció és a felhasználóadminisztráció terén, Szervezetek belső kontrollja a szervezeti jogok keretében
Konfigurálható felhasználói objektumok száma (szervizelésre használt számítógép)	Nem korlátozott	Használati adatok	Széles körű jelentési és statisztikai információk (csatlakozási jelentések, használati időtartam, adatmennyiség)
VPN-csatorna sávszélessége	100 Mbit/s	Eszközfelügyelet	Az eszköz-infrastruktúra (távoli hozzáférésű objektumok) átlátható bemutatása világosan meghatározott fa-struktúrában elhelyezkedés, csoportok és eszközobjektumok szerint
Időszak	A licenzzkulcs aktiválásától vagy a meglévő licenz lejáratától számított 1 év. Az egyedi licenzfeltételek aktiválás során láthatóak.	Web alapú hozzáférési típus (easyAccess)	Helyi webszerver, RDP, VNC szerver
Konfigurálható u-link kliensek darabszáma a Weidmüller hardveren (hozzáférési pontok, távoli hálózatok) száma	150		

U-LINK-100-DEVICES-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Rendszerkövetelmények

Hardver, távoli célhálózat	Weidmüller hardver u-link VPN klienssel	Hardver (szervizelésre használt számítógép)	PC Windows 10 vagy 11 operációs rendszerrel
Portál adminisztrációja (felhasználók/eszközök konfigurálása)	webböngészőn keresztül (HTTPS), Bejelentkezés felhasználói névvel és jelszóval	VPN szoftver (szervizelésre használt számítógép)	u-link VPN-client (installation on PC)

Egyéb

Aktiválás	Az ügyfélfiók-adminisztrátor megadja a licenckulcsot az u-link portálon (a funkciók azonnal elérhetővé válnak)	A szállítási terjedelem része	Email licenckulccsal
-----------	--	-------------------------------	----------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		