



SPElink®

FrontCom® Micro szolgáltatási interfész SPE csatlakozóval az IEC 63171-2, IP65 szerint. Az egyérpáras Ethernet egy olyan technológia, amely az adatok és a tápellátás továbbításához mindössze egyetlen pár vezetékkel használ.

Eredményként az SPE lesz a kívánt hálózat terepszinten és azon túl is. Az egyérpáras Ethernet előnyei

- Konzisztens: Az egyérpáras Ethernet segítségével uniformizálható az Ethernet-alapú kommunikáció az érzékelőktől a felhőig
- Időtálló: kulcsfontosságú technológia az Industry 4.0 és IoT területén
- Flexibilis: az akár 1000 m hatótávolság és az akár 1 Gbps átviteli sebesség lehetővé teszi az alkalmazások közötti használatot
- Innovatív: könnyebb, kisebb helyigény és egyszerűbb felszerelés

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Változat | FrontCom Micro SPE összekötő, 2 eres |
| Rendelési szám | 2870820000 |
| Típus | IE-FCM-SPO-C |
| GTIN (EAN) | 4064675635291 |
| Qty. | 10 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-------------|
| Mélység | 42.9 mm | Mélység (coll) | 1.689 inch |
| Magasság | 44 mm | Magasság (coll) | 1.7323 inch |
| Szélesség | 29.5 mm | Szélesség (coll) | 1.1614 inch |
| Falvastagság, min. | 1 mm | Falvastagság, max. | 5 mm |
| Nettó tömeg | 17.02 g | | |

Hőmérsékletek

| | | |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
| Telepítési hőmérséklet | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Rögzítőanya meghúzási nyomaték | 2.0 Nm | 1. csatlakozás | SPE aljzat IEC 63171-2 szerint |
| 2. csatlakozás | SPE aljzat IEC 63171-2 szerint | Árucikk leírása | FrontCom Micro SPE összekötő |
| Vezetékezés | 2 eres | Szín | fekete |
| Ház fő anyaga | PA UL 94 VO | Kategória | T1-B |
| Érintkező felület | Arany a nikkelt felett | Felszerelés típusa | Szekrény, Elosztódoboz |
| Árnyékolás | 360°; árnyékolás-érintkező | Védelmi osztály | IP65, zárt állapotban |
| Dugaszolási ciklusok | 750 | | |

Villamos tulajdonságok

| | | | |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás | 2250 V DC | Átütési szilárdság, érintkező / érintkező | ≥ 1000 V DC |
| Névleges áram | 3,5 A 0 °C-on | PoE / PoE+ | PoDL, az IEEE 802.3bu / cg szabványnak megfelelő |


Általános szabványok

| | |
|----------------------|-------------|
| Csatlakozó, standard | IEC 63171-2 |
|----------------------|-------------|

Besorolások


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

Méretrajz




Visszaszabályozási görbe

Level I gem. IEC 63171



Szerelési kivágás



Tartozékok

Kiegészítő termékek



Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémecanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Típus | SM-H 27/18 SW | Változat |
| Rendelési szám | 1716630000 | SwitchMark, Tartozékok, 48 x 27 mm, fekete |
| GTIN (EAN) | 4008190343194 | |
| Qty. | 25 ST | |