

FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1500 V, 22x58, gPV, 30 A
Rendelési szám	2873880000
Típus	FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	4064675647645
Qty.	10 Darab

FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	58 mm	Magasság (coll)	2.2835 inch
Szélesség	22 mm	Szélesség (coll)	0.8661 inch
Nettó tömeg	50 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...90 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Biztosítóbetét

Biztosítóbetét, szabványok	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	Áram	30 A
Névleges DC feszültség	1500 V	Névleges megszakítási teljesítmény	10 kA
Érintkezők anyaga	ezüstözött	Power dissipation, max.	9.8 W

Besorolások

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		

FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

