

FUSE WSFL 22X58 70A 1K5V GPV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek, Olvadábiztosíték-betét, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A
Rendelési szám	2873890000
Típus	FUSE WSFL 22X58 70A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	4064675647652
Qty.	10 Darab

FUSE WSFL 22X58 70A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Magasság	58 mm	Magasság (coll)	2.2835 inch
Szélesség	22 mm	Szélesség (coll)	0.8661 inch
Nettó tömeg	50 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Biztosítóbetét

Biztosítóbetét, szabványok	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	Áram	70 A
Névleges DC feszültség	1500 V	Power dissipation, max.	12.4 W

Besorolások

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		

FUSE WSFL 22X58 70A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

