


IE-TRAININGSKIT-01**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az ipari betanító készlet tulajdonságai

- Betanító készlet az ipari ethernet komponensek megismeréséhez
- Alkalmazási jegyzetekkel konkrét helyzetek példáival
- Az ipari automatizálás számos ipari ethernet-használati esetét szimulálja
- A betanító készlet tartalma egy router, irányított kapcsolók és egy modbus átjáró

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Változat | Trainingkit Industrial Ethernet |
| Rendelési szám | 2874670000 |
| Típus | IE-TRAININGSKIT-01 |
| GTIN (EAN) | 4064675649205 |
| Qty. | 1 Darab |

IE-TRAININGSKIT-01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|-----------------|-------------|
| Mélység | 148 mm | Mélység (coll) | 5.8268 inch |
| Magasság | 243 mm | Magasság (coll) | 9.5669 inch |
| Nettó tömeg | 3416 g | | |

Hőmérsékletek

| | | |
|----------------------|-------------------|--------------|
| Tárolási hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | 0 °C...55 °C |
|----------------------|-------------------|--------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c, 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6a18a160-17b6-49fb-8b21-326d523433ad |

Környezeti feltételek

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------------|------|
| Üzemi hőmérséklet, max. | 55 °C | Üzemi hőmérséklet, min. | 0 °C |
|-------------------------|-------|-------------------------|------|

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|------|
| Védelmi osztály | IP20 |
|-----------------|------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC000734 | ETIM 10.0 | EC000734 |
| ECLASS 14.0 | 19-17-90-90 | ECLASS 15.0 | 19-17-90-90 |