

US67-USB-STICK-BLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller kiváló minőségű kábeleket, dugaszokat, szerelő adaptereket és mágneseket kínál a rezgésfelügyelő eszközök professzionális és ipari szereléséhez.

Általános rendelési adatok

Változat	Communication module
Rendelési szám	2874720000
Típus	US67-USB-STICK-BLE
GTIN (EAN)	4064675649526
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2025-07-30T00:00:00+02:00

US67-USB-STICK-BLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	43 mm	Mélység (coll)	1.6929 inch
Magasság	16 mm	Magasság (coll)	0.6299 inch
Szélesség	11 mm	Szélesség (coll)	0.4331 inch
Nettó tömeg	7 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-30 °C...85 °C
Páratartalom üzemi hőmérsékleten	5...95 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Cserealkatrész	Igen
----------------	------

Kommunikáció

Antenna karakterisztika	beépített	Kommunikációs tartomány, max., rálátás 90 m	
Kommunikációs távolság, max., a műhelyben	30 m	Bluetooth modul	Bluetooth alacsony energiafogyasztás

Besorolások

ETIM 8.0	EC000310	ETIM 9.0	EC000310
ETIM 10.0	EC000310	ECLASS 14.0	19-05-01-10
ECLASS 15.0	19-05-01-10		