

HUELSENTRENNMESSER CRIMPFIX ECO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Változat	Automata gépek, Pótalkatrész
Rendelési szám	2875570000
Típus	HUELSENTRENNMESSER CRIMPFIX ECO
GTIN (EAN)	406467565468 1
Qty.	1 Darab

HUELSENTRENNMESSER CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Mélység	7 mm	Mélység (coll)	0.2756 inch
Magasság	0.3 mm	Magasság (coll)	0.0118 inch
Szélesség	41 mm	Szélesség (coll)	1.6142 inch
Nettó tömeg	2 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Besorolások

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		