

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**THM MultiMark LPC (Labeling Processing Center)**

- Eszközök és működő berendezések gyors és hatékony megjelölése
- Lézerrel támogatott beállítás
- Ergonomikus működtetés lábkapcsolóval
- Nagy ismétlési pontosság
- Vezérlés a Weidmüller M-Print PRO© szoftveren keresztül

Általános rendelési adatok

Változat	Jelölőrendszerek, Hőnyomtató, 300 DPI, MultiMark, Címkék, Etikettkercsek
Rendelési szám	2878190000
Típus	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
Qty.	1 Darab

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	648 mm	Mélység (coll)	25.5118 inch
Magasság	785 mm	Magasság (coll)	30.9054 inch
Szélesség	466 mm	Szélesség (coll)	18.3464 inch
Nettó tömeg	22000 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Feliratózó rendszerek

Jelölő típusa	MultiMark, Címkék, Etikettkercsek	Rendszerkövetelmények	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Nyomtatás módja	Hőnyomtató	Interfész	USB 2.0, Ethernet
Szoftver	M-Print® PRO	Tápfeszültség	100...240 V AC
Operációs rendszer	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Nyomtatási sebesség	max. 150 mm/s
Nyomtatási felbontás, max.	300 DPI	Működtetés újratölthető akkumulátorokkal	Nem
Letöltés	M-Print PRO	A szállítási terjedelem része	USB-kábel, Euro-csatlakozó, UK plug, US-dugasz, Kézikönyv, RIBBON MM-TB 25/360 SW ink ribbon, DVD M-Print® PRO-val, Ink ribbon core, Print roller, Applikátor lézeregységgel és bélyegzővel, Rögzítőláb, Lábkapcsoló, Nyomtató

Besorolások

ETIM 8.0	EC0006 10	ETIM 9.0	EC0006 10
ETIM 10.0	EC0006 10	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok




Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Változat	
Rendelési szám	2005090000	Festékszalag	
GTIN (EAN)	4050118390216		
Qty.	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat	
Rendelési szám	2672590000		
GTIN (EAN)	4050118708097		
Qty.	1 ST		