

**THM MULTIMARK LPC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**THM MultiMark LPC (Labeling Processing Center)**

- Eszközök és működő berendezések gyors és hatékony megjelölése
- Lézerrel támogatott beállítás
- Ergonomikus működtetés lábkapcsolóval
- Nagy ismétlési pontosság
- Vezérlés a Weidmüller M-Print PRO© szoftveren keresztül

**Általános rendelési adatok**

Változat	Jelölőrendszerek, Hőnyomtató, 300 DPI, MultiMark, Címkék, Etikettkercsek
Rendelési szám	<a href="#">2878190000</a>
Típus	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
Qty.	1 Darab

## THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	648 mm	Mélység (coll)	25.5118 inch
Magasság	785 mm	Magasság (coll)	30.9054 inch
Szélesség	466 mm	Szélesség (coll)	18.3464 inch
Nettó tömeg	22000 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## Feliratózó rendszerek

Jelölő típusa	MultiMark, Címkék, Etikettkercsek	Rendszerkövetelmények	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Nyomatás módja	Hőnyomató	Interfész	USB 2.0, Ethernet
Szoftver	M-Print® PRO	Tápfeszültség	100...240 V AC
Operációs rendszer	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Nyomatási sebesség	max. 150 mm/s
Nyomatási felbontás, max.	300 DPI	Működtetés újratölthető akkumulátorokkal	Nem
A szállítási terjedelem része	USB-kábel, Euro-csatlakozó, UK plug, US-dugasz, Kézikönyv, RIBBON MM-TB 25/360 SW ink ribbon, DVD M-Print® PRO-val, Ink ribbon core, Print roller, Applikátor lézeregységgel és bélyegzővel, Rögzítő láb, Lábkapcsoló, Nyomtató		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC0006 10	ETIM 9.0	EC0006 10
ETIM 10.0	EC0006 10	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

## THM MULTIMARK LPC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

### Tintaszalagok




Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

#### Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390216		
Qty.	1 ST		

### THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

#### Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2672590000</a>		
GTIN (EAN)	4050118708097		
Qty.	1 ST		