


A4C 6 FE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 6 mm ² , 800 V, 41 A, fekete/sárga |
| Rendelési szám | 2881480000 |
| Típus | A4C 6 FE |
| GTIN (EAN) | 4064675672463 |
| Qty. | 50 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 45.5 mm | Mélység (coll) | 1.7913 inch |
| Magasság | 102 mm | Magasság (coll) | 4.0157 inch |
| Szélesség | 8.1 mm | Szélesség (coll) | 0.3189 inch |
| Nettó tömeg | 24 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -60 °C...85 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |
| Termék karbonlábnyoma | Bölcstől a kapuig 0.631 kg CO2 eq. |

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX) | TUEV16ATEX7909U | Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXTUR16.0036U |
| Max. feszültség (ATEX) | 550 V | Áram (ATEX) | 37 A |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 6 mm ² | Max. feszültség (IECEX) | 550 V |
| Áram (IECEX) | 37 A | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 6 mm ² |

Anyag adatok

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Alapanyag | Wemid | Szín | fekete/sárga |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|-------------------------------|-------|------------------------------------|-----|
| Véglap szükséges | Igen | Potenciálok száma | 1 |
| Szintek száma | 1 | Rögzítési pontok száma szintenként | 4 |
| Potenciálok száma szintenként | 1 | Keresztkötött szintek belül | Nem |
| Tartósín | TS 35 | N funkció | Nem |
| PE működés | Nem | PEN funkció | Nem |

CSA névleges adatok

| | | | |
|------------------------------------|-------|----------------------------|-----------------|
| Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 8 AWG | C feszültség nagyság (CSA) | 600 V |
| C áram nagyság (CSA) | 38 A | Tanúsítvány száma (CSA) | 227442-80219640 |

A4C 6 FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | | | |
|------------------------------------|--------|----------------------|-----|
| D feszültség nagyság (CSA) | 600 V | D áram nagyság (CSA) | 5 A |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 22 AWG | | |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|--------------------|-------|---|------|
| Nyitott oldala | jobb | Felpattintható | Igen |
| Rögzítés típusa | TS 35 | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem |
| Felszerelés típusa | TS 35 | | |

Névleges adatok

| | | | |
|--|-------------------|-------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet | 6 mm ² | Névleges feszültség | 800 V |
| Névleges DC feszültség | 800 V | Névleges áram | 41 A |
| Áram maximum vezetékknál | 41 A | Szabványok | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 0.78 mΩ | Névleges lökőfeszültség | 8 kV |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1.31 W | Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyezés súlyossága | 3 | | |

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

| | |
|--|---------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | PUSH IN |
|--|---------|

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | |
|--|----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1 | A5 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 8 |
| Csatlakozási irány | felső |
| Csupaszolási hossz | 12 mm |
| Csatlakozás típusa | PUSH IN |
| Csatlakozások száma | 4 |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 10 mm ² |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0.34 mm ² |
| Kés mérete | 1,0 x 5,5 mm |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 22 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 6 mm ² |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.34 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 10 mm ² |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0.34 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 10 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0.34 mm ² |

A4C 6 FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 6 mm ² | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0.34 mm ² | |
| Iker érvéghüvelyek, max. | 1.5 mm ² | |
| Iker-érvéghüvelyek, min. | 0.5 mm ² | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 6 mm ² | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0.34 mm ² | |
| Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás) | 0.34 mm ² | |
| Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4 | Tube length | min. 10 mm |
| | | max. 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. 0.5 mm ² |
| | | max. 1 mm ² |
| | Tube length | min. 10 mm |
| | | max. 18 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges 1.5 mm ² |
| | Tube length | min. 12 mm |
| | | max. 18 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges 2.5 mm ² |
| | Tube length | min. 10 mm |
| | | max. 18 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. 4 mm ² |
| | | max. 6 mm ² |
| Tube length for twin wire-end ferrule | Tube length | min. 10 mm |
| | | max. 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges 0.5 mm ² |
| | Tube length | min. 10 mm |
| | | max. 18 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges 0.75 mm ² |
| | Tube length | min. 12 mm |
| | | max. 18 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. 1 mm ² |
| | | max. 1.5 mm ² |
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1 | Tube length | névleges 10 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. 0.5 mm ² |
| | | max. 1 mm ² |
| | Tube length | min. 10 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. 1.5 mm ² |
| | | max. 2.5 mm ² |
| | Tube length | min. 12 mm |
| | | max. 18 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges 4 mm ² |
| | Tube length | min. 10 mm |
| | | max. 18 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. 6 mm ² |
| | | max. 10 mm ² |
| | Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza keresztmetszet szerint | Keresztmetszet, min. |
| Keresztmetszet, max. | | 1 mm ² |
| Csőhossz, min. | | 10 mm |
| Csőhossz, max. | | 12 mm |
| Keresztmetszet, min. | | 1.5 mm ² |
| Keresztmetszet, max. | | 1.5 mm ² |
| Csőhossz, min. | | 10 mm |
| Csőhossz, max. | | 18 mm |
| Keresztmetszet, min. | 2.5 mm ² | |
| Keresztmetszet, max. | 2.5 mm ² | |

Műszaki adatok

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | Csőhossz, min. | 12 mm |
| | Csőhossz, max. | 18 mm |
| | Keresztmetszet, min. | 4 mm ² |
| | Keresztmetszet, max. | 6 mm ² |
| | Csőhossz, min. | 10 mm |
| | Csőhossz, max. | 18 mm |
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza keresztmetszet szerint | Keresztmetszet, min. | 0.5 mm ² |
| | Keresztmetszet, max. | 1 mm ² |
| | Csőhossz, min. | 10 mm |
| | Csőhossz, max. | 10 mm |
| | Keresztmetszet, min. | 1.5 mm ² |
| | Keresztmetszet, max. | 2.5 mm ² |
| | Csőhossz, min. | 10 mm |
| | Csőhossz, max. | 18 mm |
| | Keresztmetszet, min. | 4 mm ² |
| | Keresztmetszet, max. | 4 mm ² |
| | Csőhossz, min. | 12 mm |
| | Csőhossz, max. | 18 mm |
| | Keresztmetszet, min. | 6 mm ² |
| | Keresztmetszet, max. | 6 mm ² |
| | Csőhossz, min. | 10 mm |
| | Csőhossz, max. | 18 mm |
| Iker érvéghüvely csőhossza keresztmetszet szerint | Keresztmetszet, min. | 0.5 mm ² |
| | Keresztmetszet, max. | 0.5 mm ² |
| | Csőhossz, min. | 10 mm |
| | Csőhossz, max. | 12 mm |
| | Keresztmetszet, min. | 0.75 mm ² |
| | Keresztmetszet, max. | 0.75 mm ² |
| | Csőhossz, min. | 10 mm |
| | Csőhossz, max. | 18 mm |
| | Keresztmetszet, min. | 1 mm ² |
| | Keresztmetszet, max. | 1.5 mm ² |
| | Csőhossz, min. | 10 mm |
| | Csőhossz, max. | 18 mm |

UL névleges adatok

| | | | |
|---|--------|--|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékvezés, max. (cURus) | 8 AWG | B feszültség nagyság (cURus) | 600 V |
| D feszültség nagyság (cURus) | 600 V | Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezés, min. (cURus) | 22 AWG | Vezetékméret, gyári vezetékvezés, min. (cURus) | 22 AWG |
| B áram nagyság (cURus) | 38 A | C feszültség nagyság (cURus) | 600 V |
| C áram nagyság (cURus) | 38 A | D áram nagyság (cURus) | 5 A |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezés max. (cURus) | 8 AWG | | |

Általános

| | | | |
|---|---------------|---|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 8 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 22 |
| Szabványok | IEC 60947-7-1 | Tartósín | TS 35 |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 | | |



A4C 6 FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Véglapok és elválasztólapok




Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEP 4C 6 | Változat |
| Rendelési szám | 2876180000 | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN) | 4064675663072 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | AEP 4C 6 BL | Változat |
| Rendelési szám | 2876190000 | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN) | 4064675663089 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | AEP 4C 6 OR | Változat |
| Rendelési szám | 2876200000 | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN) | 4064675663096 | |
| Qty. | 50 ST | |

Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfólióink moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 6N/10 | Változat |
| Rendelési szám | 2733970000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 78.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675066811 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 6N/6 | Változat |
| Rendelési szám | 2733950000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675066699 | |
| Qty. | 20 ST | |

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 6N/7 | Változat |
| Rendelési szám | 2733960000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 54.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675066804 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 6N/10 BL | Változat |
| Rendelési szám | 2786910000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 78.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675064602 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 6N/2 | Változat |
| Rendelési szám | 1985740000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370362 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 6N/3 | Változat |
| Rendelési szám | 1985760000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 21.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370263 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 6N/3 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985840000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 21.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370379 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 6N/4 | Változat |
| Rendelési szám | 1985780000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 41 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 29.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370287 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 6N/4 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985850000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 29.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370447 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 6N/6 BL | Változat |
| Rendelési szám | 2786890000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675064572 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 6N/7 BL | Változat |
| Rendelési szám | 2786900000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 54.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675064596 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 6N/2 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1985830000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370232 | |
| Qty. | 60 ST | |

A4C 6 FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és tesztdugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ATPG 6 MI-R | Változat |
| Rendelési szám | 1991930000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376555 | |
| Qty. | 50 ST | |

Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SC/1 | Változat |
| Rendelési szám | 1991920000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Qty. | 50 ST | |

Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és tesztdugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ATPG 1.5-10 L | Változat |
| Rendelési szám | 1991890000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647 | |
| Qty. | 50 ST | |

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/8 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1856740000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400850 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 800 ST | |

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/8 MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1856750000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400867 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 160 ST | |

Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/8 PLUS MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1046350000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782055 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 800 ST | |

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással


Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/8 PLUS MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1046370000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782079 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 160 ST | |

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WS 10/8 PLUS MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1905950000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248528103 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 420 ST | |

Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

A4C 6 FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WS 10/8 PLUS MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1906030000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248528196 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 84 ST | |

Tartozékok




Akkumulátorok vizsgáló és mérőműszerekhez

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus | ZUB MULTIMETER | Változat |
| Rendelési szám | 9205270000 | Multiméter |
| GTIN (EAN) | 4032248723522 | |
| Qty. | 1 ST | |

Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SC/1 BK | Változat |
| Rendelési szám | 2475310000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| Qty. | 50 ST | |

Tartozékok

Jelölőtartó




A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 WS 10/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1805490000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | BZT 1 ZA WS 10/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1805520000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qty. | 100 ST | |

Figyelmeztető takaróburkolat

Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.




Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | AAM 6 YE FLASH | Változat |
| Rendelési szám | 2635570000 | A-sorozat, Sorkapocs jelölő, 13 x 8.1 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118674514 | sárga |
| Qty. | 40 ST | |

Tartozékok

Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SCL/1 V0 | Változat |
| Rendelési szám | 2661280000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 V0 BK | Változat |
| Rendelési szám | 2661300000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 V0 GY | Változat |
| Rendelési szám | 2661290000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Qty. | 20 ST | |

WS 8/8



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötőrétege biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

A4C 6 FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS-A 8/8 MM WS | Változat |
| Rendelési szám | 2448930000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 8.1 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118462982 | |
| Qty. | 500 ST | |

DEK 5/8



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapocsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/8 MM WS | Változat |
| Rendelési szám | 2007130000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118392012 | |
| Qty. | 500 ST | |

Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

A4C 6 FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SDS 1.0X5.5X150 | Változat |
| Rendelési szám | 2749380000 | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 150 mm, Kés vastagsága (A): 1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895605 | |
| Qty. | 1 ST | |

Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZS 2.3/4 | Változat |
| Rendelési szám | 0249600000 | Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, 4 mm ² , Csatlakozások száma: 1, Pólusszám: 4, Szélesség: 6.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190022785 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | FZS 2/4 RT/80 SAKT4 | Változat |
| Rendelési szám | 1276300000 | Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, 2 mm ² , Csatlakozások száma: 2, Pólusszám: 1, Szélesség: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190026080 | |
| Qty. | 20 ST | |

Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SEP 4C 6 | Változat |
| Rendelési szám | 2935680000 | Véglap sorkapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 100.3 mm, Szélesség: 2.1 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Igen |
| GTIN (EAN) | 4099986686410 | |
| Qty. | 20 ST | |

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus | APP 3 | Változat |
| Rendelési szám | 2489100000 | A-sorozat, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4050118499315 | |
| Qty. | 50 ST | |