

THM SE-M 25 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A semleges biztonsági címkével az ISO 7010 szabványnak megfelelő jelölés most rugalmasan és könnyedén végezhető el.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Készülékjelölők, Készülékjelölők, 25 x 25 mm, kék |
| Rendelési szám | 2885660000 |
| Típus | THM SE-M 25 BL |
| GTIN (EAN) | 4064675854265 |
| Qty. | 250 Darab |

THM SE-M 25 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 0.1 mm | Mélység (coll) | 0.0039 inch |
| Magasság | 25 mm | Magasság (coll) | 0.9842 inch |
| Szélesség | 25 mm | Szélesség (coll) | 0.9842 inch |
| Nettó tömeg | 0.41 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|
| Ragasztóanyag | Akril ragasztó | Változat | Öntapadós |
| Szélesség | 25 mm | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 110 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -50 °C |
| Szín | kék | Halogén | Igen |
| Alapanyag | Vinil fólia | Nyomatott karakterek | üres |
| UL 969 tanúsítvány | Igen | | |

Készülékjelölők

Halogén Igen

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Drawings



THM SE-M 25 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|------------|--|
| Típus | RIBBON MM 84/300 WS | Változat | |
| Rendelési szám | 2005040000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390025 | | |
| Qty. | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|----------|--|
| Típus | MULTIMARK ROLLER 115 | Változat | |
| Rendelési szám | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| Qty. | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

THM SE-M 25 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Általános rendelési adatok**

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Változat |
| Rendelési szám | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Qty. | 1 ST | |