


**THM SE-M 100 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A semleges biztonsági címkével az ISO 7010 szabványnak megfelelő jelölés most rugalmasan és könnyedén végezhető el.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Készülékjelölők, Készülékjelölők, 100 x 100 mm, kék
Rendelési szám	<a href="#">2885680000</a>
Típus	THM SE-M 100 BL
GTIN (EAN)	4064675854289
Qty.	250 Darab

## THM SE-M 100 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

### Méreték és tömegek

Mélység	0.1 mm	Mélység (coll)	0.0039 inch
Magasság	100 mm	Magasság (coll)	3.937 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3.937 inch
Nettó tömeg	1 g		

### Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

### Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril ragasztó	Változat	Öntapadós
Szélesség	100 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	110 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C
Szín	kék	Halogén	Igen
Alapanyag	Vinil fólia	Nyomatott karakterek	üres
UL 969 tanúsítvány	Igen		


### Készülékjelölők

Halogén	Igen
---------	------

### Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Drawings**



## THM SE-M 100 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/300 WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2918800000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4099986574878	
Qty.	1 ST	

## THM MULTIMARK



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	MULTIMARK ROLLER 115	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Qty.	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**THM SE-M 100 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Általános rendelési adatok**

Típus	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qty.	1 ST	