


**CC 74/101 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Alapvető darabok: CC

Rendszerezett termékválasztékunkban a standard alkatrészek azonosításához használt címkék éppúgy megtalálhatók, mint az általános célú és megszokott formátumok, például a névtáblák készítéséhez használható CC 85/54-es jelölők.

A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

**Általános rendelési adatok**

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Változat       | ClipCard, Készülékjelölők, 74 x 101 mm, sárga |
| Rendelési szám | <a href="#">2885770000</a>                    |
| Típus          | CC 74/101 MM GE                               |
| GTIN (EAN)     | 4064675854371                                 |
| Qty.           | 250 Darab                                     |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység     | 0.1 mm | Mélység (coll)   | 0.0039 inch |
| Magasság    | 74 mm  | Magasság (coll)  | 2.9134 inch |
| Szélesség   | 101 mm | Szélesség (coll) | 3.9764 inch |
| Nettó tömeg | 1.94 g |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                                    |                |                                    |           |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|
| Ragasztóanyag                      | Akril ragasztó | Változat                           | Öntapadós |
| Szélesség                          | 101 mm         | UL 94 éghetőségi osztály           | V-0       |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 120 °C         | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C    |
| Szín                               | sárga          | Halogén                            | Nem       |
| Alapanyag                          | Poliészter     | Nyomatott karakterek               | üres      |

## Készülékjelölők

|         |     |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |