

ESG-LP 6/17 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	ESG, Készülékjelölők, 6 x 17 mm, ezüst
Rendelési szám	2885800000
Típus	ESG-LP 6/17 MM SI
GTIN (EAN)	4064675854401
Qty.	24000 Darab

ESG-LP 6/17 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.05 mm	Mélység (coll)	0.002 inch
Magasság	6 mm	Magasság (coll)	0.2362 inch
Szélesség	17 mm	Szélesség (coll)	0.6693 inch
Nettó tömeg	0.01 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril ragasztó	Változat	Öntapadós, halogénmentes
Szélesség	17 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	ezüst	Halogén	Nem
Alapanyag	Poliamid	Nyomatott karakterek	nélkül
UL 969 tanúsítvány	Igen		

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Drawings

