


ESG-LP 10/20 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	ESG, Készülékjelölők, 10 x 20 mm, fehér
Rendelési szám	2885870000
Típus	ESG-LP 10/20 MM WS
GTIN (EAN)	4064675854470
Qty.	15000 Darab

ESG-LP 10/20 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Mélység	0.05 mm	Mélység (coll)	0.002 inch
Magasság	10 mm	Magasság (coll)	0.3937 inch
Szélesség	20 mm	Szélesség (coll)	0.7874 inch
Nettó tömeg	0.01 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril ragasztó	Változat	Öntapadós, halogénmentes
Szélesség	20 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	fehér	Halogén	Nem
Alapanyag	Poliamid	Nyomatott karakterek	nélkül
UL 969 tanúsítvány	Igen		

Készülékjelölők

Halogén Nem

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Drawings

