

SDQ T HANDLE T15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A krimpelt vezetékek csavarokkal vagy közvetlen dugaszoló funkcióval rögzülnek a helyükön. A Weidmüller csavarozó szerszámok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Változat | Szerelőszerszám, Kés hossza: 150 mm |
| Rendelési szám | 2888320000 |
| Típus | SDQ T HANDLE T15 |
| GTIN (EAN) | 4064675875369 |
| Qty. | 1 Darab |

SDQ T HANDLE T15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

| | | | |
|--------|-------|-------------|--------|
| Átmérő | 15 mm | Nettó tömeg | 39.6 g |
|--------|-------|-------------|--------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Nem érintett |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Műszaki adatok

| | | | |
|-----------------|------------------|----------|------------|
| Árucikk leírása | Imbuszkulcs, T15 | Változat | T-markolat |
|-----------------|------------------|----------|------------|

Csavarozó szerszámok

| | | | |
|------------|-------------|-------|-----|
| Alak | Imbuszkulcs | Méret | T15 |
| Kés hossza | 150 mm | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000818 | ETIM 9.0 | EC000818 |
| ETIM 10.0 | EC000818 | ECLASS 14.0 | 21-04-02-27 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-02-27 | | |