


CABTITE FRFT 24/10 SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



The frame, fabricated from a single piece, is quick and easy to assemble and consists of dimensionally stable, fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN EN 60529, even on painted and rough surfaces.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Keret, Cabtite (cable entry system), Poliamid, üvegszál-erősítésű, mélyfekete, Magasság: 64 mm, Szélesség: 153 mm, Mélység: 24.2 mm, -40 °C... 120 °C, IP66 |
| Rendelési szám | 2891560000 |
| Típus | CABTITE FRFT 24/10 SET |
| GTIN (EAN) | 4064675880653 |
| Qty. | 1 Darab |

CABTITE FRFT 24/10 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 24.2 mm | Mélység (coll) | 0.9528 inch |
| Magasság | 64 mm | Magasság (coll) | 2.5197 inch |
| Szélesség | 153 mm | Szélesség (coll) | 6.0236 inch |
| Nettó tömeg | 111.5 g | | |

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...120 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

General information

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| Meghúzási nyomaték | 3 Nm | Szilikon | Nem |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | Halogén | Nem, halogénmentes |
| Védelmi osztály | IP66 | Alapanyag | Poliamid, üvegszálerősítésű |
| Tömítés | TPE | Protection class (UL) | Type 12, Type 4X |
| Opening length | 113.5 mm | Opening width | 36 mm |
| Sealing element | 2 nagy tömítőelem és 4 kis tömítőelem, vagy 1 nagy tömítőelem és 6 kis tömítőelem, vagy 10 kis tömítőelem | | |

Standard jellemzők

| | | | |
|----------|-----------------|-------------------|--|
| Változat | zárt állapotban | Referencia termék | CABTITE FRFT 24/10 , CABTITE GI T BK , CABTITE GI X BK , CABTITE GI H BK |
|----------|-----------------|-------------------|--|

Fontos megjegyzés

Termékinformáció The set is made from UR-certified individual parts, so the approval is also valid for the set. Fixing material for mounting on the enclosure or control cabinet, is not included.

Besorolások



| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ETIM 10.0 | EC002624 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 | | |

CABTITE FRFT 24/10 SET


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



Felhasználási példa



CABTITE FRFT 24/10 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Árnyékolás-csatlakozás sínek



A számos különböző árnyékolás csatlakozó bilincssel (KLBÜ) kombinálva az árnyékolás-csatlakozás sínek lehetővé teszik a kábelek praktikus, gondmentes és gyors árnyékolását.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | CABTITE CR 24/10 EMV | Változat |
| Rendelési szám | 2583890000 | Árnyékolás-csatlakoztató sínek, Cabtite (cable entry system), Acél, horganyzott, ezüst, Magasság: 35.23 mm, Szélesség: 140 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118647068 | Mélység: 16 mm |
| Qty. | 10 ST | |

Reteszelő keret



The frame, fabricated from a single piece, is quick and easy to assemble and consists of dimensionally stable, fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN EN 60529, even on painted and rough surfaces.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | CABTITE OFRL BK | Változat |
| Rendelési szám | 2907560000 | Reteszelő keret, Cabtite (cable entry system), Poliamid, mélyfekete, Magasság: 77 mm, Szélesség: 9 mm, Mélység: 62 mm, -40 °C... 120 °C |
| GTIN (EAN) | 4099986539549 | |
| Qty. | 20 ST | |

Rögzítőanyag



A Cabtite kábelbevezető rendszer maximális rugalmasságot kínál a vezérlőszekrények, házak és gépek kábelezésében, egyidejűleg időt takarít meg, valamint biztonságos tömítést és húzásmentesítést biztosít a konfekcionált és nem konfekcionált kábelek számára. A Cabtite keretének, rácsbetéteinek és tömítőelemeinek moduláris kialakítása lehetővé teszi az előszerelt kábelek kivágásainak gyors kialakítását - szerszám nélkül és megbízható, IP66-os tömítéssel a DIN EN 60529 szerint. Keret. Betét. Tömítőelem. A moduláris rendszer három alapeleme garantálja a legnagyobb rugalmasságot, variálhatóságot és a változatok sokféleségét.

CABTITE FRFT 24/10 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | CABTITE SC M5X25 SET | Változat |
| Rendelési szám | 2635120000 | Rögzítőcsavar, Cabtite (cable entry system), Nemesacél, rozsdamentes, ezüst, Magasság: 30 mm, Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118662160 | |
| Qty. | 1 ST | |

SE kicsi, 20x20 mm, szürke



Nagy vagy kis kábelátmérő – a Cabtite mindig a megfelelő tömítőbetétet kínálja.

A tömítőelem kúp alakjának köszönhetően a korábban elhelyezett bepattintható rácsbetétek könnyen nyomhatók bentről kifelé. Megbízhatóan tömíti a köztes helyeket, és feszültségmentesítést biztosít a DIN EN 62444 szerint. A tömítőbetétek a keretekkel kombinálva IP66-os védeltséget biztosítanak. A hasított kialakításnak és a hullámos vágásnak köszönhetően különösen alkalmas konfekcionált kábelekhez.

- A fekete tömítőbetéteket különösen magas üzemi hőmérsékletre terveztük, és a tűzbiztonsági osztályuk UL 94 HB
- A szürke tömítőelemek az UL 94 V0 tűzbiztonsági osztálynak felelnek meg, ezért vasúti alkalmazásra is megfelelnek
- Több betét alkalmazásával két vagy több kábel, valamint speciális kábelek is átvezethetők a tömítőelemen

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | CABTITE BSE SML GY | Változat |
| Rendelési szám | 2583350000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118615609 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | CABTITE SE 5-6 SML GY | Változat |
| Rendelési szám | 2583450000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616538 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | CABTITE SE 6-7 SML GY | Változat |
| Rendelési szám | 2583460000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616668 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | CABTITE SE 2/5-6 SML GY | Változat |
| Rendelési szám | 2584890000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616781 | |
| Qty. | 10 ST | |

CABTITE FRFT 24/10 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SE nagy, 40x40 mm, szürke



Nagy vagy kis kábelátmérő – a Cabtite mindig a megfelelő tömítőbetétet kínálja.

A tömítőelem kúp alakjának köszönhetően a korábban elhelyezett bepattintható rácsbetétek könnyen nyomhatók bentről kifelé. Megbízhatóan tömíti a köztes helyeket, és feszültségmentesítést biztosít a DIN EN 62444 szerint. A tömítőbetétek a keretekkel kombinálva IP66-os védelemet biztosítanak. A hasított kialakításnak és a hullámos vágásnak köszönhetően különösen alkalmas konfekcionált kábelekhez.

- A fekete tömítőbetéteket különösen magas üzemi hőmérsékletre terveztük, és a tűzbiztonsági osztályuk UL 94 HB
- A szürke tömítőelemek az UL 94 V0 tűzbiztonsági osztálynak felelnek meg, ezért vasúti alkalmazásra is megfelelnek
- Több betét alkalmazásával két vagy több kábel, valamint speciális kábelek is átvezethetők a tömítőelemen

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | CABTITE BSE LRG GY | Változat |
| Rendelési szám | 2584520000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, |
| GTIN (EAN) | 4050118616330 | Magasság: 42.8 mm, Szélesség: 42.8 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 |
| Qty. | 10 ST | °C...90 °C, IP66 |
| Típus | CABTITE SE 19-20 LRG GY | Változat |
| Rendelési szám | 2584460000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, |
| GTIN (EAN) | 4050118616491 | Magasság: 42.8 mm, Szélesség: 42.8 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 |
| Qty. | 10 ST | °C...90 °C, IP66 |

SE kicsi, 20x20 mm, fekete



Nagy vagy kis kábelátmérő – a Cabtite mindig a megfelelő tömítőbetétet kínálja.

A tömítőelem kúp alakjának köszönhetően a korábban elhelyezett bepattintható rácsbetétek könnyen nyomhatók bentről kifelé. Megbízhatóan tömíti a köztes helyeket, és feszültségmentesítést biztosít a DIN EN 62444 szerint. A tömítőbetétek a keretekkel kombinálva IP66-os védelemet biztosítanak. A hasított kialakításnak és a hullámos vágásnak köszönhetően különösen alkalmas konfekcionált kábelekhez.

- A fekete tömítőbetéteket különösen magas üzemi hőmérsékletre terveztük, és a tűzbiztonsági osztályuk UL 94 HB
- A szürke tömítőelemek az UL 94 V0 tűzbiztonsági osztálynak felelnek meg, ezért vasúti alkalmazásra is megfelelnek
- Több betét alkalmazásával két vagy több kábel, valamint speciális kábelek is átvezethetők a tömítőelemen

CABTITE FRFT 24/10 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | CABTITE BSE SML BK | Változat |
| Rendelési szám | 2584790000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616057 | IP66 |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | CABTITE SE 7-8 SML BK | Változat |
| Rendelési szám | 2584670000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616989 | IP66 |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | CABTITE SE 9-10 SML BK | Változat |
| Rendelési szám | 2584080000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616309 | IP66 |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | CABTITE SE 4/4-5 SML BK | Változat |
| Rendelési szám | 2583560000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616897 | IP66 |
| Qty. | 10 ST | |

SE nagy, 40x40 mm, fekete



Nagy vagy kis kábelátmérő – a Cabtite mindig a megfelelő tömítőbetétet kínálja.

A tömítőelem kúp alakjának köszönhetően a korábban elhelyezett bepattintható rácsbetétek könnyen nyomhatók bentről kifelé. Megbízhatóan tömíti a köztes helyeket, és feszültségmentesítést biztosít a DIN EN 62444 szerint. A tömítőbetétek a keretekkel kombinálva IP66-os védelemet biztosítanak. A hasított kialakításnak és a hullámos vágásnak köszönhetően különösen alkalmas konfekcionált kábelekhez.

- A fekete tömítőbetéteket különösen magas üzemi hőmérsékletre terveztük, és a tűzbiztonsági osztályuk UL 94 HB
- A szürke tömítőelemek az UL 94 V0 tűzbiztonsági osztálynak felelnek meg, ezért vasúti alkalmazásra is megfelelnek
- Több betét alkalmazásával két vagy több kábel, valamint speciális kábelek is átvezethetők a tömítőelemen

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | CABTITE BSE LRG BK | Változat |
| Rendelési szám | 2583900000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság: 42.8 mm, Szélesség: 42.8 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118616378 | IP66 |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | CABTITE CSE 7-24 LRG BK | Változat |
| Rendelési szám | 2583500000 | Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, mélyfekete, Magasság: 42.8 mm, Szélesség: 42.8 mm, Mélység: 63 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118615975 | IP66 |
| Qty. | 10 ST | |

CABTITE FRFT 24/10 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Záródugó

A záródugók a tömítőelemekben lévő szükségtelen kábelcsatornák biztonságos lezárásához használhatók.



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | CABTITE BP 5MM PA | Változat |
| Rendelési szám | 2652330000 | Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 12 mm, Szélesség: 5 mm, Mélység: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118661835 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | CABTITE BP 6MM PA | Változat |
| Rendelési szám | 2652340000 | Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16 mm, Szélesség: 6 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118661842 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | CABTITE BP 7MM PA | Változat |
| Rendelési szám | 2652350000 | Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16 mm, Szélesség: 7 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118662450 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | CABTITE BP 8MM PA | Változat |
| Rendelési szám | 2652360000 | Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16 mm, Szélesség: 8 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118662467 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | CABTITE BP 9MM PA | Változat |
| Rendelési szám | 2652370000 | Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16 mm, Szélesség: 9 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118662474 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | CABTITE BP 10MM PA | Változat |
| Rendelési szám | 2652380000 | Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| GTIN (EAN) | 4050118662481 | |
| Qty. | 25 ST | |

CABTITE FRFT 24/10 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Négyzetes hasítóbélyeg ipari nehézcsatlakozókhoz**

A Weidmüller lyukasztószerszámai optimális megoldást kínálnak az elektromos szekrények nyílásainak kialakítására.

- PG tömszelencék
- M tömszelencék
- Speciális tömszelencék

Nem alkalmazható rozsdamentes acélhoz!

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|----------------|--|
| Típus | KOK-112X36 | Változat | |
| Rendelési szám | 9204870000 | Lemezlyukasztó | |
| GTIN (EAN) | 4032248693801 | | |
| Qty. | 1 ST | | |