


**FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Fotovoltaikus biztosítéktartó PV alkalmazásokhoz

- Fotovoltaikus DC összekötő dobozokban való használatra, 1000 V-ig
- DIN sínre szerelt
- Hengeres biztosíték összekötőkkel való használatra, 1–30 A-ig, 10x38 mm gPV esetén

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek, Biztosítéktartó, 1000 V, 10x38, 2 sztring, LED nélkül
Rendelési szám	<a href="#">2896940000</a>
Típus	FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV
GTIN (EAN)	4064675899662
Qty.	5 Darab

## FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	61 mm	Mélység (coll)	2.4016 inch
Magasság	73 mm	Magasság (coll)	2.874 inch
Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0.7087 inch
Nettó tömeg	96 g		

## Hőmérséklet

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -50 °C Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 90 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Biztosítéktartó csatlakozás

Csatlakozások száma	2	Csupaszolási hossz	10 mm
Meghúzási nyomaték, max.	2.5 Nm	Meghúzási nyomaték, min.	2 Nm
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Vezeték anyag	Vörösréz
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 6	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 17
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	1 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	10 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	1 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	10 mm <sup>2</sup>
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	1 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	10 mm <sup>2</sup>
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	1 mm <sup>2</sup>	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	10 mm <sup>2</sup>

## Biztosítéktartó műszaki adatok

Olvadóbiztosíték-betét	10 x 38 mm	Szín	Világoskék
Kijelző	LED nélkül	Biztosítéktartó (biztosítékfoglaló)	Csuklós
Max. áram	30 A	Potenciálok száma	1
Üzemi feszültség, max.	1000 V	Power dissipation, max.	3 W
Tartósín	TS 35	Névleges lökfeszültség	6 kV
Túlfeszültség kategória	III	Felszerelés típusa	Sín

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Drawings

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

### 10x38 gPV

A gPV hengeres biztosítóbetéteket úgy tervezték, hogy kompakt, biztonságos és gazdaságos védelmet nyújtsanak a max 1500 V egyenáramú fotovoltaikus modulok számára (mezővédelem). Biztosítják mind a túlterhelés, mind a rövidzárlat elleni védelmet (gPV osztály az IEC60269-6 és UL248-19 szabványok szerint). Nagy belső nyomású és hőszokkálló kerámiacsőből készülnek, ami kis térben is nagy kapcsolókapacitást biztosít. Az érintkezők ezüstözött rézből, az olvadó elemek pedig tiszta ezüstsől készülnek az öregedés megakadályozása és az elektromos jellemzők változatlanosságának megőrzése érdekében. 10x38 mm, 10x85 mm és 22x58 mm méretben kaphatók.

### Általános rendelési adatok

Típus	FUSE 10X38 1A 1000 VDC ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2783160000</a>	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 1 A
GTIN (EAN)	4064675059684	
Qty.	10 ST	
Típus	FUSE 10X38 2A 1000 VDC ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2783170000</a>	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 2 A
GTIN (EAN)	4064675059691	
Qty.	10 ST	
Típus	FUSE 10X38 3A 1000 VDC ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2783180000</a>	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 3 A
GTIN (EAN)	4064675059905	
Qty.	10 ST	
Típus	FUSE 10X38 4A 1000 VDC ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2783190000</a>	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 4 A
GTIN (EAN)	4064675059912	
Qty.	10 ST	
Típus	FUSE 10X38 5A 1000 VDC ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2783200000</a>	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 5 A
GTIN (EAN)	4064675059929	
Qty.	10 ST	
Típus	FUSE 10X38 6A 1000 VDC ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2783210000</a>	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 6 A
GTIN (EAN)	4064675059936	
Qty.	10 ST	
Típus	FUSE 10X38 8A 1000 VDC ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2783220000</a>	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 8 A
GTIN (EAN)	4064675059943	
Qty.	10 ST	

## FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessories

Típus	FUSE 10X38 10A 1000 VDC...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2783230000</a>	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 10 A
GTIN (EAN)	4064675059950	
Qty.	10 ST	
Típus	FUSE 10X38 12A 1000 VDC...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2783240000</a>	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 12 A
GTIN (EAN)	4064675059967	
Qty.	10 ST	
Típus	FUSE 10X38 15A 1000 VDC...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2783250000</a>	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 15 A
GTIN (EAN)	4064675059974	
Qty.	10 ST	
Típus	FUSE 10X38 16A 1000 VDC...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2783260000</a>	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A
GTIN (EAN)	4064675059981	
Qty.	10 ST	
Típus	FUSE 10X38 20A 1000 VDC...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2783280000</a>	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A
GTIN (EAN)	4064675060000	
Qty.	10 ST	
Típus	FUSE 10X38 25A 1000 VDC...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2827990000</a>	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 25 A
GTIN (EAN)	4064675367819	
Qty.	10 ST	
Típus	FUSE 10X38 30A 1000 VDC...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2828000000</a>	Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 30 A
GTIN (EAN)	4064675367826	
Qty.	10 ST	