


**APGTB 1.5 FT 4C/4 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Egyes alkalmazások a rugalmas kialakítás vagy a felszerelés megkönnyítése érdekében dugaszolható, moduláris megoldásokat igényelnek. Ha az adott funkciót biztosító teljes egységet kell előgyártani vagy lecserélni, ott moduláris és rugalmas csatlakozórendszerekre van szükség. Dugaszolható sorkapcsaink gyorsan szerelhetők, és 100%-osan gyárilag bevizsgáltak.

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Dugaszolható moduláris kapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, kék |
| Rendelési szám | <a href="#">2898130000</a>  |
| Típus          | APGTB 1.5 FT 4C/4 BL  |
| GTIN (EAN)     | 4064675903222   |
| Qty.           | 100 Darab   |

## APGTB 1.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693                      |

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 33.5 mm | Mélység (coll)   | 1.3189 inch |
| Magasság    | 80 mm   | Magasság (coll)  | 3.1496 inch |
| Szélesség   | 3.5 mm  | Szélesség (coll) | 0.1378 inch |
| Nettó tömeg | 6.2 g   |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |        |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül            |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC       |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig 0.204 kg CO2 eq. |

## Anyag adatok

|                          |       |      |     |
|--------------------------|-------|------|-----|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | kék |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |     |

## Rendszer specifikációk

|                             |       |                                    |     |
|-----------------------------|-------|------------------------------------|-----|
| Véglap szükséges            | Igen  | Potenciálok száma                  | 1   |
| Szintek száma               | 1     | Rögzítési pontok száma szintenként | 4   |
| Keresztkötött szintek belül | Nem   | PE-csatlakozás                     | Nem |
| Tartósín                    | TS 35 | N funkció                          | Nem |
| PE működés                  | Nem   | PEN funkció                        | Nem |

## CSA névleges adatok

|                            |                  |                            |       |
|----------------------------|------------------|----------------------------|-------|
| C feszültség nagyság (CSA) | 300 V            | C áram nagyság (CSA)       | 13 A  |
| Tanúsítvány száma (CSA)    | 227442-802 19640 | D feszültség nagyság (CSA) | 600 V |
| D áram nagyság (CSA)       | 5 A              |                            |       |

## Kiegészítő műszaki adatok

|   |      |                    |       |
|---|------|--------------------|-------|
| Nyitott oldala                                      | jobb | Rögzítés típusa    | TS 35 |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen | Felszerelés típusa | TS 35 |

## Névleges adatok

|                         |                     |                     |        |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Névleges keresztmetszet | 1.5 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség | 500 V  |
| Névleges DC feszültség  | 500 V               | Névleges áram       | 17.5 A |

## APGTB 1.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                          |        |  |         |
|--------------------------|--------|--|---------|
| Áram maximum vezetékknál | 17.5 A | Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1.83 mΩ |
| Névleges lökőfeszültség  | 6 kV   | Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0.56 W  |
| Túlfeszültség kategória  | III    | Szennyezés súlyossága                        | 3       |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|  |              |
|--|--------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | dugaszolható |
|--|--------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.  | AWG 14               | Csatlakozási irány   | felső                |
| Csupaszolási hossz   | 6 mm                 | Csatlakozás típusa   | PUSH IN              |
| Csatlakozások száma  | 4                    | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0.14 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 26               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                         | 0.14 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.  | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.  | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 0.14 mm <sup>2</sup> |

## UL névleges adatok

|   |        |  |        |
|---|--------|--|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékvezés, max. (cURus)  | 14 AWG | B feszültség nagyság (cURus)                   | 300 V  |
| D feszültség nagyság (cURus)                    | 600 V  | Tanúsítvány száma (cURus)                      | E60693 |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezés, min. (cURus) | 26 AWG | Vezetékméret, gyári vezetékvezés, min. (cURus) | 26 AWG |
| B áram nagyság (cURus)                          | 13 A   | C feszültség nagyság (cURus)                   | 300 V  |
| C áram nagyság (cURus)                          | 13 A   | D áram nagyság (cURus)                         | 5 A    |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezés max. (cURus)  | 14 AWG |  |        |

## Általános

|   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |
| Tartósín                                      | TS 35  |   |        |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-17 |             |             |



## APGTB 1.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Dugók



A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték 1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a lehető legrugalmasabb használhatóságot minden alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | APGPC 1.5                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2482530000</a> | Kapocsfedél, narancssárga, Wemid, Magasság: 16 mm, Szélesség: 3.3 mm, Mélység: 13 mm, V-0 |
| GTIN (EAN)     | 4050118494563              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | APGCE                      | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1514490000</a> | Kódoló elem (kapocs), Wemid, narancssárga, Szélesség: 3.3 mm                              |
| GTIN (EAN)     | 4050118321906              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 1.5N/10                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985580000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118370416              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/10 BL             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985680000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.5 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370539              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 1.5N/10 RD             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.5 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118370393              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

## APGTB 1.5 FT 4C/4 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 1.5N/2                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985410000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm  |
| GTIN (EAN)     | 4050118369861              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/2 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985530000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm           |
| GTIN (EAN)     | 4050118370423              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/2 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985650000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm         |
| GTIN (EAN)     | 4050118370324              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/20                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985600000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 70 mm  |
| GTIN (EAN)     | 4050118370225              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/20 BL             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985700000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 70 mm           |
| GTIN (EAN)     | 4050118370331              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/20 RD             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 70 mm         |
| GTIN (EAN)     | 4050118370355              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/3                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985480000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9 mm    |
| GTIN (EAN)     | 4050118370096              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/3 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985550000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9 mm             |
| GTIN (EAN)     | 4050118370485              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/3 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9 mm           |
| GTIN (EAN)     | 4050118370348              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/4                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985490000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118370201              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |

## APGTB 1.5 FT 4C/4 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 1.5N/4 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985570000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12.5 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370317              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/4 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985690000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12.5 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118370515              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/5                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985500000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118369991              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/5 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985590000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370430              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/5 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985710000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370256              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/50                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985620000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 175 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118370300              |   |
| Qty.           | 5 ST                       |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/50 BL             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985720000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 175 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370546              |   |
| Qty.           | 5 ST                       |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/50 RD             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985820000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 175 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118370270              |   |
| Qty.           | 5 ST                       |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/6                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985510000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 19.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118370188              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/6 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985610000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 19.5 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370492              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

## APGTB 1.5 FT 4C/4 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 1.5N/6 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 19.5 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118370454              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/7                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985520000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118370195              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/7 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985630000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 mm            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370522              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/7 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985750000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370249              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/8                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985540000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 26.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118370218              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/8 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985640000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 26.5 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370461              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/8 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 26.5 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118370508              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/9                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985660000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118370409              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/9 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985660000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 mm            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370478              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 1.5N/9 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1985790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370386              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

## APGTB 1.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsínén és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0            | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661280000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702163              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661300000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702187              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 BK DL      | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2570250000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118580266              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEP PGTB 1.5 4C/4          | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2898180000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4064675903277              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |

## APGTB 1.5 FT 4C/4 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Dugók



A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték 1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a lehető legrugalmasabb használhatóságot minden alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

### Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | APGLE 1.5                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482720000</a> | Rögzítőkengyelek (kapocs), Wemid, narancssárga                     |
| GTIN (EAN)     | 4050118496253              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | APG 1.5 L                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482250000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118494280              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | APG 1.5 L BL               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482260000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, kék       |
| GTIN (EAN)     | 4050118494297              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | APG 1.5 L GN               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482270000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, zöld      |
| GTIN (EAN)     | 4050118494303              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | APG 1.5 MI                 | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482280000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118494310              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | APG 1.5 MI BL              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482290000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, kék       |
| GTIN (EAN)     | 4050118494327              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | APG 1.5 MI GN              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482300000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, zöld      |
| GTIN (EAN)     | 4050118494365              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |
| Típus          | APG 1.5 R                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482310000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118494372              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## APGTB 1.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | APG 1.5 R BL               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2482320000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, kék        |
| GTIN (EAN)     | 4050118494389              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | APG 1.5 R GN               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2482330000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, zöld       |
| GTIN (EAN)     | 4050118494396              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | APG 1.5/1                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2482340000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, sötétbézs  |
| GTIN (EAN)     | 4050118494402              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | APG 1.5/10                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2482430000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 10, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118494495              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | APG 1.5/10-9BG-GN          | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2719830000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 10, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118811292              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | APG 1.5/2                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2482350000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 2, sötétbézs  |
| GTIN (EAN)     | 4050118494419              |   |
| Qty.           | 25 ST                      |   |
| Típus          | APG 1.5/3                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2482360000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 3, sötétbézs  |
| GTIN (EAN)     | 4050118494426              |   |
| Qty.           | 25 ST                      |   |
| Típus          | APG 1.5/3-2BG-GN           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2719740000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 3, sötétbézs  |
| GTIN (EAN)     | 4050118811438              |   |
| Qty.           | 25 ST                      |   |
| Típus          | APG 1.5/3-BG-BL-GN         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2482460000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 3, sötétbézs  |
| GTIN (EAN)     | 4050118494525              |   |
| Qty.           | 25 ST                      |   |
| Típus          | APG 1.5/4                  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2482370000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 4, sötétbézs  |
| GTIN (EAN)     | 4050118494433              |   |
| Qty.           | 25 ST                      |   |

## APGTB 1.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | APG 1.5/4-3BG-GN           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482450000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 4, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118494518              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | APG 1.5/4-3BG-GN           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2719750000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, sötétbézs, zöld         |
| GTIN (EAN)     |                            |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | APG 1.5/5                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482380000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 5, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118494440              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | APG 1.5/5-3BG-BL-GN        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482440000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 5, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118494501              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | APG 1.5/5-4BG-GN           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2719770000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 5, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118811421              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | APG 1.5/6                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482390000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 6, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118494457              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | APG 1.5/6-5BG-GN           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2719780000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 6, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118811414              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | APG 1.5/7                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482400000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 7, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118494464              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | APG 1.5/7-6BG-GN           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2719800000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 7, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118811285              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | APG 1.5/8                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482410000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 8, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118494471              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

## APGTB 1.5 FT 4C/4 BL


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | APG 1.5/8-7BG-GN           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2719810000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 8, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118811179              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | APG 1.5/9                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482420000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 9, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118494488              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | APG 1.5/9-8BG-GN           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2719820000</a> | Dugó, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 9, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118811407              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | APGSR 1.5                  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482730000</a> | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga                  |
| GTIN (EAN)     | 4050118493993              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | APGSR 1.5 - 4P             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482740000</a> | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga                  |
| GTIN (EAN)     | 4050118494204              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |
| Típus          | APGSR 1.5 - 8P             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2482750000</a> | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga                  |
| GTIN (EAN)     | 4050118494211              |  |
| Qty.           | 25 ST                      |  |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/3.5 MC NE GE         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1369480000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50<br>Weidmueller, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118171860              |   |
| Qty.           | 500 ST                     |   |
| Típus          | DEK 5/3.5 MC NE WS         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1755270000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50<br>Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4032248017348              |   |
| Qty.           | 500 ST                     |   |

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | DEK 5/3.5 MC SDR           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1767730000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50<br>Weidmueller, Vevőspecifikus |
| GTIN (EAN)     | 4032248102532              |  |
| Qty.           | 100 ST                     |  |


## APGTB 1.5 FT 4C/4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS    | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2003750000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4050118424430              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1600 ST                    |   |

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/3.5 PLUS MC SDR      | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2007790000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 |
| GTIN (EAN)     | 4050118393347              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                     |
| Qty.           | 320 ST                     |   |

## APGTB 1.5 FT 4C/4 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és tesztdugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

### Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1276300000</a> | Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, 2 mm <sup>2</sup> , Csatlakozások száma: 2, Pólusszám: 1, Szélesség: 9 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190026080              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |