


APGTB 1.5 PE 4C/4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Egyes alkalmazások a rugalmas kialakítás vagy a felszerelés megkönnyítése érdekében dugaszolható, moduláris megoldásokat igényelnek. Ha az adott funkciót biztosító teljes egységet kell előgyártani vagy lecserélni, ott moduláris és rugalmas csatlakozórendszerekre van szükség. Dugaszolható sorkapcsaink gyorsan szerelhetők, és 100%-osan gyárilag bevizsgáltak.

Általános rendelési adatok

Változat	Dugaszolható moduláris kapcsok, PUSH IN, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Zöld / sárga
Rendelési szám	2898140000
Típus	APGTB 1.5 PE 4C/4
GTIN (EAN)	4064675903239
Qty.	50 Darab

APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus) E60693

Méreték és tömegek

Mélység	33.5 mm	Mélység (coll)	1.3189 inch
Magasság	80 mm	Magasság (coll)	3.1496 inch
Szélesség	3.5 mm	Szélesség (coll)	0.1378 inch
Nettó tömeg	8.45 g		

Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -60 °C Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szín Zöld / sárga

UL 94 éghetőségi osztály V-0

Rendszer specifikációk

Véglap szükséges	Igen	Potenciálok száma	1
Szintek száma	1	Rögzítési pontok száma szintenként	4
Keresztkötött szintek belül	Nem	PE-csatlakozás	Igen
Tartósín	TS 35	N funkció	Nem
PE működés	Igen	PEN funkció	Nem

Kiegészítő műszaki adatok

Nyitott oldala jobb Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat Igen

Felszerelés típusa TS 35

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	1.5 mm ²	Névleges feszültség	500 V
Névleges DC feszültség	500 V	Névleges áram	17.5 A
Áram maximum vezetékknál	17.5 A	Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	1.83 mΩ
Névleges lökőfeszültség	6 kV	Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint	0.56 mW
Túlfeszültség kategória	III	Szennyezés súlyossága	3

APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás	dugaszolható
--	--------------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14	Csatlakozási irány	felső
Csatlakozás típusa	PUSH IN	Csatlakozások száma	4
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	1.5 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.14 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	2.5 mm ²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	0.14 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	2.5 mm ²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0.14 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2.5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.14 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	0.14 mm ²	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	2.5 mm ²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	0.14 mm ²		

UL névleges adatok

Vezetékméret, gyári vezetékvezés, max. (cURus)	14 AWG	B feszültség nagyság (cURus)	300 V
D feszültség nagyság (cURus)	600 V	Tanúsítvány száma (cURus)	E60693
Vezetékméret, terepi vezetékvezés, min. (cURus)	26 AWG	Vezetékméret, gyári vezetékvezés, min. (cURus)	26 AWG
C feszültség nagyság (cURus)	300 V	Vezetékméret, terepi vezetékvezés max. (cURus)	14 AWG


Általános

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26
Tartósín	TS 35		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-17
ECLASS 15.0	27-25-01-17		

Drawings



APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Dugók



A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték 1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a lehető legrugalmasabb használhatóságot minden alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

Általános rendelési adatok

Típus	APGPC 1.5	Változat
Rendelési szám	2482530000	Kapocsfedél, narancssárga, Wemid, Magasság: 16 mm, Szélesség: 3.3 mm, Mélység: 13 mm, V-0
GTIN (EAN)	4050118494563	
Qty.	50 ST	
Típus	APGCE	Változat
Rendelési szám	1514490000	Kódoló elem (kapocs), Wemid, narancssárga, Szélesség: 3.3 mm
GTIN (EAN)	4050118321906	
Qty.	50 ST	

Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 1.5N/10	Változat
Rendelési szám	1985580000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.5 mm
GTIN (EAN)	4050118370416	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 1.5N/10 BL	Változat
Rendelési szám	1985680000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.5 mm
GTIN (EAN)	4050118370539	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 1.5N/10 RD	Változat
Rendelési szám	1985800000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.5 mm
GTIN (EAN)	4050118370393	
Qty.	20 ST	

APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	ZQV 1.5N/2	Változat
Rendelési szám	1985410000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm
GTIN (EAN)	4050118369861	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 1.5N/2 BL	Változat
Rendelési szám	1985530000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm
GTIN (EAN)	4050118370423	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 1.5N/2 RD	Változat
Rendelési szám	1985650000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm
GTIN (EAN)	4050118370324	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 1.5N/20	Változat
Rendelési szám	1985600000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 70 mm
GTIN (EAN)	4050118370225	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 1.5N/20 BL	Változat
Rendelési szám	1985700000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 70 mm
GTIN (EAN)	4050118370331	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 1.5N/20 RD	Változat
Rendelési szám	1985810000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 70 mm
GTIN (EAN)	4050118370355	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 1.5N/3	Változat
Rendelési szám	1985480000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9 mm
GTIN (EAN)	4050118370096	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 1.5N/3 BL	Változat
Rendelési szám	1985550000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9 mm
GTIN (EAN)	4050118370485	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 1.5N/3 RD	Változat
Rendelési szám	1985670000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9 mm
GTIN (EAN)	4050118370348	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 1.5N/4	Változat
Rendelési szám	1985490000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12.5 mm
GTIN (EAN)	4050118370201	
Qty.	60 ST	

APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	ZQV 1.5N/4 BL	Változat
Rendelési szám	1985570000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 4,
GTIN (EAN)	4050118370317	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12.5 mm
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 1.5N/4 RD	Változat
Rendelési szám	1985690000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 4,
GTIN (EAN)	4050118370515	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12.5 mm
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 1.5N/5	Változat
Rendelési szám	1985500000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,
GTIN (EAN)	4050118369991	Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 1.5N/5 BL	Változat
Rendelési szám	1985590000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 5,
GTIN (EAN)	4050118370430	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 1.5N/5 RD	Változat
Rendelési szám	1985710000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 5,
GTIN (EAN)	4050118370256	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 1.5N/50	Változat
Rendelési szám	1985620000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,
GTIN (EAN)	4050118370300	Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 175 mm
Qty.	5 ST	
Típus	ZQV 1.5N/50 BL	Változat
Rendelési szám	1985720000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 50,
GTIN (EAN)	4050118370546	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 175 mm
Qty.	5 ST	
Típus	ZQV 1.5N/50 RD	Változat
Rendelési szám	1985820000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 50,
GTIN (EAN)	4050118370270	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 175 mm
Qty.	5 ST	
Típus	ZQV 1.5N/6	Változat
Rendelési szám	1985510000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,
GTIN (EAN)	4050118370188	Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 19.5 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 1.5N/6 BL	Változat
Rendelési szám	1985610000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 6,
GTIN (EAN)	4050118370492	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 19.5 mm
Qty.	20 ST	

APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	ZQV 1.5N/6 RD	Változat
Rendelési szám	1985730000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 6,
GTIN (EAN)	4050118370454	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 19.5 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 1.5N/7	Változat
Rendelési szám	1985520000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,
GTIN (EAN)	4050118370195	Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 1.5N/7 BL	Változat
Rendelési szám	1985630000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 7,
GTIN (EAN)	4050118370522	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 1.5N/7 RD	Változat
Rendelési szám	1985750000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 7,
GTIN (EAN)	4050118370249	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 1.5N/8	Változat
Rendelési szám	1985540000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,
GTIN (EAN)	4050118370218	Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 26.5 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 1.5N/8 BL	Változat
Rendelési szám	1985640000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 8,
GTIN (EAN)	4050118370461	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 26.5 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 1.5N/8 RD	Változat
Rendelési szám	1985770000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 8,
GTIN (EAN)	4050118370508	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 26.5 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 1.5N/9	Változat
Rendelési szám	1985560000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,
GTIN (EAN)	4050118370409	Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 1.5N/9 BL	Változat
Rendelési szám	1985660000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 9,
GTIN (EAN)	4050118370478	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 mm
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 1.5N/9 RD	Változat
Rendelési szám	1985790000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 9,
GTIN (EAN)	4050118370386	Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 mm
Qty.	20 ST	

APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocs sínre és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	AEB 35 SCL/1 V0	Változat
Rendelési szám	2661280000	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4050118702163	
Qty.	20 ST	
Típus	AEB 35 SCL/1 V0 BK	Változat
Rendelési szám	2661300000	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4050118702187	
Qty.	20 ST	
Típus	AEB 35 SCL/1 V0 BK DL	Változat
Rendelési szám	2570250000	A-sorozat, Végbak
GTIN (EAN)	4050118580266	
Qty.	50 ST	

Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

Általános rendelési adatok

Típus	AEP PGTB 1.5 4C/4	Változat
Rendelési szám	2898180000	A-sorozat, Véglap
GTIN (EAN)	4064675903277	
Qty.	20 ST	

APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Dugók



A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték 1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a lehető legrugalmasabb használhatóságot minden alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

Általános rendelési adatok

Típus	APGLE 1.5	Változat
Rendelési szám	2482720000	Rögzítőkengyelek (kapocs), Wemid, narancssárga
GTIN (EAN)	4050118496253	
Qty.	25 ST	
Típus	APG 1.5 L	Változat
Rendelési szám	2482250000	Dugó, 1,5 mm ² , 500 V, 17,5 A, Pólusszám: 1, sötétbész
GTIN (EAN)	4050118494280	
Qty.	50 ST	
Típus	APG 1.5 L BL	Változat
Rendelési szám	2482260000	Dugó, 1,5 mm ² , 500 V, 17,5 A, Pólusszám: 1, kék
GTIN (EAN)	4050118494297	
Qty.	50 ST	
Típus	APG 1.5 L GN	Változat
Rendelési szám	2482270000	Dugó, 1,5 mm ² , 500 V, 17,5 A, Pólusszám: 1, zöld
GTIN (EAN)	4050118494303	
Qty.	50 ST	
Típus	APG 1.5 MI	Változat
Rendelési szám	2482280000	Dugó, 1,5 mm ² , 500 V, 17,5 A, Pólusszám: 1, sötétbész
GTIN (EAN)	4050118494310	
Qty.	50 ST	
Típus	APG 1.5 MI BL	Változat
Rendelési szám	2482290000	Dugó, 1,5 mm ² , 500 V, 17,5 A, Pólusszám: 1, kék
GTIN (EAN)	4050118494327	
Qty.	50 ST	
Típus	APG 1.5 MI GN	Változat
Rendelési szám	2482300000	Dugó, 1,5 mm ² , 500 V, 17,5 A, Pólusszám: 1, zöld
GTIN (EAN)	4050118494365	
Qty.	50 ST	
Típus	APG 1.5 R	Változat
Rendelési szám	2482310000	Dugó, 1,5 mm ² , 500 V, 17,5 A, Pólusszám: 1, sötétbész
GTIN (EAN)	4050118494372	
Qty.	50 ST	

APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	APG 1.5 R BL	Változat
Rendelési szám	2482320000	Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, kék
GTIN (EAN)	4050118494389	
Qty.	50 ST	
Típus	APG 1.5 R GN	Változat
Rendelési szám	2482330000	Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, zöld
GTIN (EAN)	4050118494396	
Qty.	50 ST	
Típus	APG 1.5/1	Változat
Rendelési szám	2482340000	Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 1, sötétbézs
GTIN (EAN)	4050118494402	
Qty.	50 ST	
Típus	APG 1.5/10	Változat
Rendelési szám	2482430000	Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 10, sötétbézs
GTIN (EAN)	4050118494495	
Qty.	20 ST	
Típus	APG 1.5/10-9BG-GN	Változat
Rendelési szám	2719830000	Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 10, sötétbézs
GTIN (EAN)	4050118811292	
Qty.	20 ST	
Típus	APG 1.5/2	Változat
Rendelési szám	2482350000	Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 2, sötétbézs
GTIN (EAN)	4050118494419	
Qty.	25 ST	
Típus	APG 1.5/3	Változat
Rendelési szám	2482360000	Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 3, sötétbézs
GTIN (EAN)	4050118494426	
Qty.	25 ST	
Típus	APG 1.5/3-2BG-GN	Változat
Rendelési szám	2719740000	Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 3, sötétbézs
GTIN (EAN)	4050118811438	
Qty.	25 ST	
Típus	APG 1.5/3-BG-BL-GN	Változat
Rendelési szám	2482460000	Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 3, sötétbézs
GTIN (EAN)	4050118494525	
Qty.	25 ST	
Típus	APG 1.5/4	Változat
Rendelési szám	2482370000	Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 4, sötétbézs
GTIN (EAN)	4050118494433	
Qty.	25 ST	

APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	APG 1.5/4-3BG-GN	Változat
Rendelési szám	2482450000	Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 4, sötétbézs
GTIN (EAN)	4050118494518	
Qty.	25 ST	
Típus	APG 1.5/4-3BG-GN	Változat
Rendelési szám	2719750000	Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, sötétbézs, zöld
GTIN (EAN)		
Qty.	25 ST	
Típus	APG 1.5/5	Változat
Rendelési szám	2482380000	Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 5, sötétbézs
GTIN (EAN)	4050118494440	
Qty.	25 ST	
Típus	APG 1.5/5-3BG-BL-GN	Változat
Rendelési szám	2482440000	Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 5, sötétbézs
GTIN (EAN)	4050118494501	
Qty.	25 ST	
Típus	APG 1.5/5-4BG-GN	Változat
Rendelési szám	2719770000	Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 5, sötétbézs
GTIN (EAN)	4050118811421	
Qty.	25 ST	
Típus	APG 1.5/6	Változat
Rendelési szám	2482390000	Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 6, sötétbézs
GTIN (EAN)	4050118494457	
Qty.	25 ST	
Típus	APG 1.5/6-5BG-GN	Változat
Rendelési szám	2719780000	Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 6, sötétbézs
GTIN (EAN)	4050118811414	
Qty.	25 ST	
Típus	APG 1.5/7	Változat
Rendelési szám	2482400000	Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 7, sötétbézs
GTIN (EAN)	4050118494464	
Qty.	25 ST	
Típus	APG 1.5/7-6BG-GN	Változat
Rendelési szám	2719800000	Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 7, sötétbézs
GTIN (EAN)	4050118811285	
Qty.	25 ST	
Típus	APG 1.5/8	Változat
Rendelési szám	2482410000	Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 8, sötétbézs
GTIN (EAN)	4050118494471	
Qty.	20 ST	

APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	APG 1.5/8-7BG-GN	Változat
Rendelési szám	2719810000	Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 8, sötétbézs
GTIN (EAN)	4050118811179	
Qty.	20 ST	
Típus	APG 1.5/9	Változat
Rendelési szám	2482420000	Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 9, sötétbézs
GTIN (EAN)	4050118494488	
Qty.	20 ST	
Típus	APG 1.5/9-8BG-GN	Változat
Rendelési szám	2719820000	Dugó, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Pólusszám: 9, sötétbézs
GTIN (EAN)	4050118811407	
Qty.	20 ST	
Típus	APGSR 1.5	Változat
Rendelési szám	2482730000	Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga
GTIN (EAN)	4050118493993	
Qty.	25 ST	
Típus	APGSR 1.5 - 4P	Változat
Rendelési szám	2482740000	Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga
GTIN (EAN)	4050118494204	
Qty.	25 ST	
Típus	APGSR 1.5 - 8P	Változat
Rendelési szám	2482750000	Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga
GTIN (EAN)	4050118494211	
Qty.	25 ST	

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/3.5 MC NE GE	Változat
Rendelési szám	1369480000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 Weidmueller, sárga
GTIN (EAN)	4050118171860	
Qty.	500 ST	
Típus	DEK 5/3.5 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1755270000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4032248017348	
Qty.	500 ST	

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/3.5 MC SDR	Változat
Rendelési szám	1767730000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 Weidmueller, Vevőspecifikus
GTIN (EAN)	4032248102532	
Qty.	100 ST	

APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS	Változat
Rendelési szám	2003750000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50
GTIN (EAN)	4050118424430	Weidmueller, fehér
Qty.	1600 ST	

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/3.5 PLUS MC SDR	Változat
Rendelési szám	2007790000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50
GTIN (EAN)	4050118393347	Weidmueller, Vevőspecifikus
Qty.	320 ST	

APGTB 1.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

Típus	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	Változat
Rendelési szám	1276300000	Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, 2 mm ² , Csatlakozások száma: 2, Pólusszám: 1, Szélesség: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190026080	
Qty.	20 ST	