

TERMSERIES-COMPACT PROMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sokoldalú megoldás használata kis helyen
TERMSERIES-compact – univerzális relé maximális
rezgésállósággal

- Rendkívül kompakt kialakítás, csupán 6 mm-es szélességgel és 63 mm-es mélységgel
- 100%-ban rezgésálló, a zárt szerkezeti formának köszönhetően.
- Leegyszerűsített funkcióellenőrzés a beépített állapot-LED-nek köszönhetően
- Különösen manipulációbiztos a fix szerelésű reléknek köszönhetően

Általános rendelési adatok

Változat	TERMSERIES-kompakt, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi, PUSH IN
Rendelési szám	2899000000
Típus	TERMSERIES-COMPACT PROMO
GTIN (EAN)	4064675905660
Qty.	10 Darab

TERMSERIES-COMPACT PROMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	62.5 mm	Mélység (coll)	2.4606 inch
Magasság	89.4 mm	Magasság (coll)	3.5197 inch
Szélesség	6.4 mm	Szélesség (coll)	0.252 inch
Nettó tömeg	28.19 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Ambient temperature	-40 °C...60 °C
Üzemi hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Terhelés oldal

Érintkező típusa	1 CO contact (AgNi)
------------------	---------------------

Általános adatok

Szín	fekete
------	--------

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	PUSH IN	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	9 mm
Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	0.14 mm ²	Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	1.5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.14 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2.5 mm ²
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	0.14 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	1.5 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		