

WIL-ERGBW-RXSS-XXXX-X280-M8XX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



E sorozatunk standard és prémium lámpáival ideális megoldást kínál a munkaterületek fókuszált megvilágítására. A forgatható rögzítőkonzol gondoskodik a világítási terület pozicionálásához szükséges rugalmasságról. A beépített M8 csatlakozók egyszerű és gyors csatlakoztatást tesznek lehetővé, és a segítségükkel akár több lámpa is csatlakoztatható. A masszív PMMA borítás nem csupán a szükséges védelemről (IP54) gondoskodik, hanem egységes megvilágítást is kínál, 5700 K színhőmérséklettel.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2899880000
Típus	WIL-ERGBW-RXSS-XXXX-X280-M8XX
GTIN (EAN)	4064675906933
Qty.	1 Darab

WIL-ERGBW-RXSS-XXXX-X280-M8XX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E354496

Méreték és tömegek

Mélység	35 mm	Mélység (coll)	1.378 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1.378 inch
Szélesség	280 mm	Szélesség (coll)	11.0236 inch
Nettó tömeg	191 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 - 45°C
-------------------	------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3ecd7eed-9477-489c-b868-70515b8da84d

Cable technical specifications

Ház fő anyaga	hard anodised aluminium
---------------	-------------------------

Connection data

Változat	tű, egyenes	Pólusszám	5
Kódolás	A kódolású	Csatlakozási menet	M8
Meghúzási nyomaték	0.6 Nm	Vezetékezés	1-4. érintkező: vezérlő, színes LED, 5. érintkező: GND(-)

Electric data

Névleges feszültség	24 V DC	Áramellátás	13 W
Szabályozható	igen, fokozatmentes halványítás		

General technical data

Csatlakozás típusa	Tűs csatlakozó	Electronic equipment on rolling stock	No
LED modul alakja	Kerek	Fényszín (CCT)	Red, Green, Blue, White
Fényáram	552 lm	Emitting angle	120 °
Illumination level	163 lux	Élettartam	60.000 h
Felszerelés típusa	Screw mounting	Drill hole spacing	289 mm
Védelmi osztály	IP54	Hatékonysági osztály (az EU 874/2012 irányelve szerint)	Not required

WIL-ERGBW-RXSS-XXXX-X280-M8XX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Material data**

LED burkolat anyaga	PMMA	Ház fő anyaga	hard anodised aluminium
---------------------	------	---------------	-------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		


Méretrajz



Méretrajz



Póluskiosztás




WIL-ERGBW-RXSS-XXXX-X280-M8XX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

PUR, halogénmentes, fekete (U)



PUR

halogen free

A szenzor/aktuátor kábeleket a különböző alkalmazásokban az érzékelők és aktuátorok bekötéséhez és adat illetve táplálás továbbításához használják. A fröccsöntött kábel a dugaszolható csatlakozó összekötését és tesztelt csatlakoztatását biztosítja a gyári kábelhez. A kábelek sokféle környezeti körülmény hatásának lehetnek kitéve, mint például nedvesség, por, hő, hideg, rázkódás vagy rezgés.

A fejlesztőink különösen erre a problémára fókuszáltak és kialakították a különféle M8-as és M12-es érzékelő-működtető elem kábelek gazdag választékát, így Önnek kell megtalálni az alkalmazásához szükséges megoldást. Van valami, amit nem talált meg, vagy magyarázatot kér? Beszéljen velünk!

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M8BG-5-1.5U	Változat
Rendelési szám	2466650150	Érzékelő/beavatkozó vezeték, M8, Pólusok száma : 5, 1.5 m, Hüvely (mama) , egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
GTIN (EAN)	4050118480948	
Qty.	1 ST	
Típus	SAIL-M8BG-5-3.0U	Változat
Rendelési szám	2466650300	Érzékelő/beavatkozó vezeték, M8, Pólusok száma : 5, 3 m, Hüvely (mama) , egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
GTIN (EAN)	4050118480955	
Qty.	1 ST	
Típus	SAIL-M8BG-5-5.0U	Változat
Rendelési szám	2466650500	Érzékelő/beavatkozó vezeték, M8, Pólusok száma : 5, 5 m, Hüvely (mama) , egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
GTIN (EAN)	4050118480962	
Qty.	1 ST	
Típus	SAIL-M8BG-5-10U	Változat
Rendelési szám	2466651000	Érzékelő/beavatkozó vezeték, M8, Pólusok száma : 5, 10 m, Hüvely (mama) , egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
GTIN (EAN)	4050118480979	
Qty.	1 ST	
Típus	SAIL-M8GM8G-5-1.0U	Változat
Rendelési szám	2475210100	Érzékelő/beavatkozó vezeték, M8 / M8, Pólusok száma : 5, 1 m, tú (papa), egyenes - hüvely, egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
GTIN (EAN)	4064675367734	
Qty.	1 ST	
Típus	SAIL-M8GM8G-5-2.0U	Változat
Rendelési szám	2475210200	Érzékelő/beavatkozó vezeték, M8 / M8, Pólusok száma : 5, 2 m, tú (papa), egyenes - hüvely, egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
GTIN (EAN)	4064675367765	
Qty.	1 ST	
Típus	SAIL-M8GM8G-5-3.0U	Változat
Rendelési szám	2475210300	Érzékelő/beavatkozó vezeték, M8 / M8, Pólusok száma : 5, 3 m, tú (papa), egyenes - hüvely, egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
GTIN (EAN)	4050118486827	
Qty.	1 ST	