


**S3T 2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Többemeletes sorkapocs, SNAP IN, sötétbézs, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, Csatlakozások száma: 6, Szintek száma: 3, TS 35, V-0 |
| Rendelési szám | <a href="#">2902530000</a>                                                                                                    |
| Típus          | S3T 2.5                                                                                                                       |
| GTIN (EAN)     | 4099986004948                                                                                                                 |
| Qty.           | 50 Darab                                                                                                                      |

## S3T 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



UL File Number Search

[UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus)

E60693

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 64.5 mm | Mélység (coll)   | 2.5394 inch |
| Magasság    | 116 mm  | Magasság (coll)  | 4.5669 inch |
| Szélesség   | 5.1 mm  | Szélesség (coll) | 0.2008 inch |
| Nettó tömeg | 28.73 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |        |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet                | 55 °C  | Ambient temperature                 | -5 °C  |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## PT OKIECEx/ATEX névleges adat

|                    |               |                  |          |
|--------------------|---------------|------------------|----------|
| EN 60079-7 jelölés | Ex eb II C Gb | 2014/34/EU címke | II 2 G D |
|--------------------|---------------|------------------|----------|

## Anyag adatok

|                         |              |                          |           |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Alapanyag               | Wemid        | Szín                     | sötétbézs |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0       |

## Rendszer specifikációk

|                               |      |                                    |       |
|-------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| Véglap szükséges              | Igen | Potenciálok száma                  | 3     |
| Szintek száma                 | 3    | Rögzítési pontok száma szintenként | 2     |
| Potenciálok száma szintenként | 1    | Keresztkötött szintek belül        | Nem   |
| PE-csatlakozás                | Nem  | Tartósín                           | TS 35 |
| N funkció                     | Nem  | PE működés                         | Nem   |
| PEN funkció                   | Nem  |                                    |       |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                    |                |                                                     |     |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----|
| Nyitott oldala     | jobb           | Felpattintható                                      | Nem |
| Rögzítés típusa    | Felpattintható | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem |
| Felszerelés típusa | TS 35          |                                                     |     |

## Névleges adatok

|                         |                     |                     |       |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Névleges keresztmetszet | 2.5 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség | 800 V |
| Névleges DC feszültség  | 800 V               | Névleges áram       | 22 A  |

## S3T 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                              |         |                         |               |
|----------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------|
| Áram maximum vezetékknál                     | 22 A    | Szabványok              | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1.33 mΩ | Névleges lökőfeszültség | 8 kV          |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0.77 mW | Túlfeszültség kategória | III           |
| Szennyezés súlyossága                        | 3       |                         |               |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | SNAP IN |
|--------------------------------------------|---------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1                                                                                                                  | A3                   | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.                                                                                      | AWG 14               |
| Csatlakozási irány                                                                                                                       | felső                | Csupaszolási hossz                                                                                                                 | 10 mm                |
| Csatlakozás típusa 2                                                                                                                     | SNAP IN              | Csatlakozás típusa                                                                                                                 | SNAP IN              |
| Csatlakozások száma                                                                                                                      | 6                    | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                                                                                    | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                                                                                          | 0.34 mm <sup>2</sup> | Kés mérete                                                                                                                         | 0,6 x 3,5 mm         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.                                                                                            | AWG 22               | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.34 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                        | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                              | 0.34 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.                                                                            | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.                                                                                  | 0.34 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.                                                          | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.                                                                | 0.34 mm <sup>2</sup> | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás                                                            | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás                                                                  | 0.34 mm <sup>2</sup> | Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás)                                                                                          | 0.34 mm <sup>2</sup> |

## UL névleges adatok

|                                                 |        |                                                |        |
|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékvezés, max. (cURus)  | 12 AWG | B feszültség nagyság (cURus)                   | 600 V  |
| D feszültség nagyság (cURus)                    | 600 V  | Tanúsítvány száma (cURus)                      | E60693 |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezés, min. (cURus) | 22 AWG | Vezetékméret, gyári vezetékvezés, min. (cURus) | 22 AWG |
| B áram nagyság (cURus)                          | 20 A   | C feszültség nagyság (cURus)                   | 600 V  |
| C áram nagyság (cURus)                          | 20 A   | D áram nagyság (cURus)                         | 5 A    |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezés max. (cURus)  | 12 AWG |                                                |        |

## Általános

|                                               |               |                                               |        |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14        | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 22 |
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-1 | Tartósín                                      | TS 35  |

**S3T 2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technical data****Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-02 |             |             |



## S3T 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 2.5N/10                | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527690000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118447989              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/10 BK             | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2831750000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm       |
| GTIN (EAN)     | 4064675416982              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/10 BL             | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527880000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118448573              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/10 RD             | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2108910000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118486018              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/10 WT             | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2831640000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4064675416876              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/2                 | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527540000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118448467              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/2 BK              | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2831670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm         |
| GTIN (EAN)     | 4064675416906              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/2 BL              | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527740000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm            |
| GTIN (EAN)     | 4050118448658              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                        |

## S3T 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 2.5N/2 RD              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2108470000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 2,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118448542              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm           |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/2 WT              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2831560000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 24 A, Pólusszám: 2,       |
| GTIN (EAN)     | 4064675416692              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm           |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/20                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527720000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118447972              | 20, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/20 BK             | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2831760000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 24 A, Pólusszám: 20,     |
| GTIN (EAN)     | 4064675416999              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm           |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/20 BL             | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527890000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 20,        |
| GTIN (EAN)     | 4050118448566              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm           |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/20 RD             | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2108920000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 20,      |
| GTIN (EAN)     | 4050118485899              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm           |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/20 WT             | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2831650000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 24 A, Pólusszám: 20,      |
| GTIN (EAN)     | 4064675416883              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm           |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/3                 | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527570000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118448450              | 3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm         |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/3 BK              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2831680000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 24 A, Pólusszám: 3,      |
| GTIN (EAN)     | 4064675416913              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm            |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/3 BL              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 3, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118448641              | mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm                    |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |

## S3T 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 2.5N/3 RD              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2108690000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 3,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118448535              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm            |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/3 WT              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2831570000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 24 A, Pólusszám: 3,       |
| GTIN (EAN)     | 4064675416807              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm            |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/4                 | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527590000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118448443              | 4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm       |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/4 BK              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2831690000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 24 A, Pólusszám: 4,      |
| GTIN (EAN)     | 4064675416920              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm          |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/4 RD              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2108700000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 4,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118448528              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm          |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/4 BL              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527780000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 4, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118448634              | mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm                  |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/4 WT              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2831580000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 24 A, Pólusszám: 4,       |
| GTIN (EAN)     | 4064675416814              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm          |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/5                 | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527620000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118448436              | 5, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/5 BK              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2831700000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 24 A, Pólusszám: 5,      |
| GTIN (EAN)     | 4064675416937              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/5 BL              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 5, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118448627              | mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm                  |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |

## S3T 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 2.5N/5 RD              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2108710000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 5,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118448511              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/5 WT              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2831590000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 24 A, Pólusszám: 5,       |
| GTIN (EAN)     | 4064675416821              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/50                | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118411362              | 50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm       |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/50 BK             | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2831770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 24 A, Pólusszám: 50,     |
| GTIN (EAN)     | 4064675417002              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm           |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/50 BL             | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527920000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 50,        |
| GTIN (EAN)     | 4050118448559              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm           |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/50 RD             | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2109000000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 50,      |
| GTIN (EAN)     | 4050118486001              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm           |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/50 WT             | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2831660000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 24 A, Pólusszám: 50,      |
| GTIN (EAN)     | 4064675416890              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm           |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/6                 | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527630000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118448429              | 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/6 BK              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2831710000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 24 A, Pólusszám: 6,      |
| GTIN (EAN)     | 4064675416944              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/6 BL              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527820000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 6, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118448610              | mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm                  |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |

## S3T 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 2.5N/6 RD              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2108720000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 6,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118448504              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/6 WT              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2831600000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 24 A, Pólusszám: 6,       |
| GTIN (EAN)     | 4064675416838              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/7                 | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527640000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118448412              | 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/7 BK              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2831720000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 24 A, Pólusszám: 7,      |
| GTIN (EAN)     | 4064675416951              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/7 BL              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527830000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 7, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118448603              | mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm                  |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/7 RD              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2108810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 7,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118448498              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/7 WT              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2831610000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 24 A, Pólusszám: 7,       |
| GTIN (EAN)     | 4064675416845              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/8                 | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám:   |
| GTIN (EAN)     | 4050118448405              | 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/8 BK              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2831730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 24 A, Pólusszám: 8,      |
| GTIN (EAN)     | 4064675416968              | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/8 BL              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527840000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter |
| GTIN (EAN)     | 4050118448597              | mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm                  |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |

## S3T 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 2.5N/8 RD              | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2108870000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118448481              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 2.5N/8 WT              | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2831620000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4064675416852              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 2.5N/9                 | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1527680000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118447996              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 2.5N/9 BK              | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2831740000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm       |
| GTIN (EAN)     | 4064675416975              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 2.5N/9 BL              | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1527870000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118448580              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 2.5N/9 RD              | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2108900000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118448474              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |
| Típus          | ZQV 2.5N/9 WT              | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2831630000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4064675416869              |                                                                                                                                       |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                       |

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SC/1                | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">1991920000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118376722              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |

## S3T 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SC/1 BK             | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2475310000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118487114              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SC/1 RM             | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">3112300000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4099987196413              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 RM            | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">3112310000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4099987196420              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0            | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661280000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702163              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661300000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702187              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661290000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702170              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                          |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SEP 3T 2.5                 | Változat                                                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">2902630000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 118.5 mm, Szélesség: 2.1 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Igen |
| GTIN (EAN)     | 4099986005044              |                                                                                                          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                          |

## Accessories

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                          |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 8/5 MC NE BL            | Változat                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1773521693</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248141715              | Weidmueller, Allen-Bradley, kék                          |
| Qty.           | 720 ST                     |                                                          |
| Típus          | WS 8/5 MC NE GE            | Változat                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1773521687</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248141548              | Weidmueller, Allen-Bradley, sárga                        |
| Qty.           | 720 ST                     |                                                          |
| Típus          | WS 8/5 MC NE OR            | Változat                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1773521690</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248143092              | Weidmueller, Allen-Bradley, narancssárga                 |
| Qty.           | 720 ST                     |                                                          |
| Típus          | WS 8/5 MC NE RT            | Változat                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1773521686</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248141531              | Weidmueller, Allen-Bradley, piros                        |
| Qty.           | 720 ST                     |                                                          |
| Típus          | WS 8/5 MC NE WS            | Változat                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1640740000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190279103              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                        |
| Qty.           | 720 ST                     |                                                          |
| Típus          | WS 8/5 PLUS MC NE WS       | Változat                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1951870000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248631605              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                        |
| Qty.           | 600 ST                     |                                                          |

## S3T 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## WS 8/5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                    |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Típus          | WS 8/5 MM WS               | Változat                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">2007150000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392029              |                                                    |
| Qty.           | 800 ST                     |                                                    |
| Típus          | WS 8/5 MM BP WS            | Változat                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">2619810000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626278              |                                                    |
| Qty.           | 8000 ST                    |                                                    |

## Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Változat                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1276300000</a> | Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, 2 mm <sup>2</sup> , Csatlakozások száma: 2, Pólusszám: 1, Szélesség: 9 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190026080              |                                                                                                                      |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                      |