


VT-TM 1/30 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	, Aljzat x 5.3 mm, TPU, Szín: sárga, Áttetsző, Vezeték külső átm.: 2.5 - 5 mm
Rendelési szám	2902800000
Típus	VT-TM 1/30 HF-V0
GTIN (EAN)	4099986005358
Qty.	200 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1.1811 inch
Szélesség	5.3 mm	Szélesség (coll)	0.2087 inch
Nettó tömeg	0.45 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...90 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	5.3 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C	Szín	sárga, Áttetsző
Halogén	Nem	Alapanyag	TPU
Nyomtatott karakterek	nélkül	Javasolt iparágak	Közlekedéstechnika, Berendezés
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...90 °C		

Vezeték és kábeljelölők


Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	1.5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	5 mm
Vezeték külső átmérő, min.	2.5 mm	Vezeték külső átm.	2.5 - 5 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.5 - 1.5 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Tartozékok

Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 30 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1876390000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248466450	
Qty.	300 ST	
Típus	TM-I 30 MC NE GE	Változat
Rendelési szám	1876370000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4032248466443	
Qty.	300 ST	
Típus	TM-I 30 MC NE RT	Változat
Rendelési szám	1876380000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4032248466474	
Qty.	300 ST	
Típus	TM-I 30 MC NE BL	Változat
Rendelési szám	1876400000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, kék
GTIN (EAN)	4032248466467	
Qty.	300 ST	
Típus	TM-I 30 MC NE GN	Változat
Rendelési szám	1365610000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, zöld
GTIN (EAN)	4050118171907	
Qty.	300 ST	

VT-TM 1/30 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

TM-I 30



Megbízható feldolgozás: TM-I

A TM-I becsúsztható jelölőlapokon van egy vezetőfűl, amelynek köszönhetően a lap könnyen behelyezhető a TM típusú áttetsző hüvelyekbe. Amikor a címke a helyére került, a fűllet az előre meghatározott töréspontnál le lehet csípni. A készre szerelt hüvelyeket ezután egyszerűen feltolhatja a huzalokra. Különleges előnyök: Egy lépésben nagy mennyiségeket tud előszerelni.

Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 30 MM WS	Változat
Rendelési szám	2005530000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118390070	
Qty.	2000 ST	
Típus	TM-I 30 MM GE	Változat
Rendelési szám	2005700000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118390339	
Qty.	2000 ST	
Típus	TM-I 30 MM RT	Változat
Rendelési szám	2005870000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4050118390384	
Qty.	2000 ST	
Típus	TM-I 30 MM BL	Változat
Rendelési szám	2005990000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, kék
GTIN (EAN)	4050118390452	
Qty.	2000 ST	