

RC F P2 SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A csavaros rendszerű kerek csatlakozókra kompakt szerkezeti kialakítás jellemző. Ennek köszönhetően sokféle célra és számos iparágban alkalmazhatók. Csatlakozódugóként és dugaszoló aljzatként is elérhetők.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2903200000
Típus	RC F P2 SP
GTIN (EAN)	4099986122376

RC F P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E307231

Méreték és tömegek

Átmérő	20 mm	Nettó tömeg	20 g
--------	-------	-------------	------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet		Ambient temperature	-25 °C...125 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...60 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	2	Kódolás	nincs
Érintkező felület	Sárgaréz	LED	Nem
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Ház fő anyaga	PA 66
Kábelátmérő, max.	13 mm	Kábelátmérő, min.	7 mm
Érintkező anyaga	Sárgaréz	Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm ²	Névleges feszültség	500 V
Névleges áram	17.5 A	Védelmi osztály	IP68
Az érintkező típusa	Hüvely	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Menetes gyűrű anyaga	Műanyag	Csatlakozási keresztmetszet, max.	4 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0.5 mm ²		

Általános adatok

Pólusszám	2	Csatlakozási menet	M20
Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	Igen	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Ház fő anyaga	PA 66		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

RC F P2 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

M20 kerek csatlakozó csavarozó szerszám



Szerszám:

Ez a szerszám ideális az M20 beépített csatlakozók beszereléséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	MTA RC	Változat
Rendelési szám	2884950000	
GTIN (EAN)	4064675852070	
Qty.		

Dugaszcsatlakozó - csavaros rendszer



A csavaros rendszerű kerek csatlakozókra kompakt szerkezeti kialakítás jellemző. Ennek köszönhetően sokféle célra és számos iparágban alkalmazhatók. Csatlakozódugóként és dugaszoló aljzatként is elérhetők.

Általános rendelési adatok

Típus	RC M P2 SP	Változat
Rendelési szám	2903190000	
GTIN (EAN)	4099986122369	
Qty.		

DC csatlakozók



A csavaros rendszerű kerek csatlakozókra kompakt szerkezeti kialakítás jellemző. Ennek köszönhetően sokféle célra és számos iparágban alkalmazhatók. Csatlakozódugóként és dugaszoló aljzatként is elérhetők.

RC F P2 SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Általános rendelési adatok**

Típus	RC M P2 M20 SP	Változat
Rendelési szám	2860650000	
GTIN (EAN)	4064675576662	
Qty.		

M20

A FieldPower és WIPL termékcsaládokhoz megfelelő védőkupakok, kerek csatlakozóval

**Általános rendelési adatok**

Típus	PC RC F	Változat
Rendelési szám	2833850000	
GTIN (EAN)	4064675591412	
Qty.		